

Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

ID prodotto: ICUSB232C2



Il cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 ICUSB232C2 di StarTech.com consente di collegare simultaneamente fino a due dispositivi seriali RS-232 DB9 a computer desktop, laptop o MAC tramite porta USB, come se fosse un connettore DB9M integrato. Una soluzione economica che rende compatibili computer moderni a periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.

Caratteristiche

- Adattatore seriale USB a RS-232 diretto a 2 porte

- Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Completamente compatibile con le specifiche USB 1.1

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
ID chipset	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	230 Kbps
Protocollo seriale	RS-232
FIFO	192 Bytes

Connettore/i

Tipo/i connettori	DB-9 (9 pin, D-Sub) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
-------------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 8-10 è supportato solo dalla RevB Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS da 10.6 a 10.14, 11.0 Linux da 2.4.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi 1 porta USB 1.1 (o superiore)

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Umidità 0~65% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 12.2 in [31 cm]

Lunghezza prodotto 12.2 in [31 cm]

Peso prodotto 4.8 oz [137 g]

Informazioni confezione

Package Length 4.1 in [10.4 cm]

Package Width 1.6 in [41 mm]

Package Height 8.5 in [21.5 cm]

Peso spedizione (confezione) 4.8 oz [137 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Cavo seriale da USB a RS232 a due porte

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.