

USB till RS232 seriell DB9-kabeladapter med 2 portar

Produkt ID: ICUSB232C2



ICUSB232C2 2 portars USB till DB9 RS232 seriell kabeladapter från StarTech.com låter dig ansluta upp till två DB9 RS232 seriella enheter samtidigt till din bärbara MAC eller PC eller stationära dator genom en USB-port som om datorn hade en inbyggd DB9M-kontakt.

En kostnadseffektiv lösning som löser kompatibilitetsgapet mellan moderna datorer och äldre seriella tillägg.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer,

PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.

- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

- USB till standard RS232 seriell adapter med 2 portar
- Enkel plug-and-play-installation
- Får ström från buss, ingen extern strömadapter behövs
- Fullt kompatibelt med USB 1.1 specifikationer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapterar
Chipset-ID	Prolific - PL2303HXA Prolific - PL2303RA

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	230 kbps
Seriellt protokoll	RS-232
FIFO	192 Bytes

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	2 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
----------------	----------------------------

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows 8-10 is only supported by RevB
	Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	macOS 10.6 to 10.14, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	1 USB 1.1-port (eller högre)
-----------------------	------------------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Luftfuktighet	0~65 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	1.0 ft [0.3 m]
Produktlängd	12.2 in [31 cm]
Produktvikt	4.8 oz [137 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.1 in [10.4 cm]
Paketets bredd	1.6 in [41 mm]
Paketets höjd	8.5 in [21.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [137 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB till RS232 seriell kabel med 2 portar

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.