

USB till seriell RS232 DB9-adapter med löstagbar 1,8 m USB A till B-kabel

Produkt ID: ICUSB232D



ICUSB232D USB till seriell-adaptorn med 1 port låter dig lägga till en seriell RS232 DB9-port till din bärbara eller stationära dator genom USB så att du kan ansluta till, övervaka och kontrollera en seriell enhet. För enkla anslutningar har adaptorn en USB-honport av typ B så att du kan välja längd på USB-kabeln för att nå din seriella enhet (1,8 m USB A-B-kabel medföljer).

USB till RS232-adaptorn är en praktisk och billig lösning för att ge äldre seriella anslutningar till enheter som till exempel POS-terminaler, seriemodem, industriell utrustning och många andra RS232-tillägg.

USB till seriell-konverteraren är enkel att installera och är kompatibel med många olika operativsystem, som till exempel Windows®, Mac OS® och Linux, för enkel integrering i blandade miljöer och har stöd för överföringshastigheter på upp till 128 kbps.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till äldre funktioner till nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har en inbyggd RS232-port
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut, övervaka och styr industriella/automatiska sensorer och annan känslig utrustning
- Anslut och programera LED- och digital skyltning

Funktioner

- Ger USB till standard seriell RS232-anslutning
- Löstagbar USB-kabeldesign (1,8 m USB A-B-kabel medföljer)
- Stöder överföringshastigheter upp till 128 kbps
- Kompatibel med Windows-, Mac OS- och Linux-plattformar
- Kompatibel med USB 1.1-portar eller högre
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapttrar
Industristandarder	USB 2.0/1.1 RS232
Chipset-ID	Prolific - PL2303TA

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
--------------------	--------

	Maximal överföringshastighet	128 Kbps
	Databitar	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DCD/DTR/DSR
	Paritet	None, Odd, Even, Mark, Space
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts)
		1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB 1.1 port (eller högre)
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast

Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	2.3 in [5.9 cm]
Produktbredd	1.3 in [3.2 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.2 cm]
Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.6 in [16.8 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.1 oz [202.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till RS232-adapter
	1 - 1,8 m USB-kabel - A till B
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.