

Cable Adaptador de 0.9m USB a Serial Serie DB9 DB25 RS232

ID del Producto: ICUSB232DB25



El Cable Adaptador USB a Serie RS232 DB9/DB25 (M/M), ICUSB232DB25 permite conectar dispositivos de 9 pines (DB9) o de 25 pines (DB25) a su laptop o computadora a través de un puerto USB, como si la computadora ofreciera un puerto serial integrado. El cable integrado de 0.9 metros permite conectar el adaptador directamente desde el dispositivo de puerto serial a la computadora sin requerir cables adicionales.

Una solución eficaz y económica que sortea las cuestiones de compatibilidad entre las computadoras modernas y periféricos de puerto serial más antiguos, este cable Adaptador Serial USB/RS232 de alta calidad viene configurado de fábrica con un adaptador DB-9 a DB-25 que posibilita una amplia variedad de opciones de conexión a equipos seriales.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para conectar dispositivos de puerto serie a laptops o tablets PC a través del puerto USB
- Se puede conectar a sensores industriales y monitorearlos/controlarlos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puerto Serie en un cabezal USB interno de la placa base
- Permite conectar un módem serial, una cámara digital, o un PDA con sincronización serial al puerto USB de una PC

- Permite conectarlo a un sensor OBD/OBDII del automóvil que utiliza conectividad de puertos serie

Características

- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporta velocidades de transferencia de hasta 250Mbps
- Incluye un adaptador de pines DB9 a DB25 para una comunicación serie RS232 de 25 pines
- Soporta velocidades de transferencia USB de hasta 12Mbps
- Soporta Plug and Play y Hot Swap
- Controladores certificados por Windows (WHQL)
- Cable de 90cm
- Soporta Reactivación remota (remote wake-up) desde señales de entrada de un módem y administración de energía USB
- Compatible con la especificación USB Rev. 2.0 Full-Speed
- Compatible con el estándar Electronics Industries Association (EIA) RS-232-C
- USB a Adaptador Serial RS232 Directo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303HXD

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	230,4 Kbps



Bits de Datos	4, 5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Control de Flujo	Ninguno, Xon/ Xoff, Hardware
Paridad	None, Even, Odd, Mark, Space
Bits de Detención	1, 1.5, 2

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Puertos Externos	DB-25 (25 pines, D-Sub) DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 a 10.15 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
Certificado WHQL de Microsoft	Sí

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR 0~90%

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	Plástico



Longitud del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.5 cm]
Peso del Producto	2.6 oz [75 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.0 oz [143 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de 3 pies USB a RS232
	Adaptador Serial DB9 a DB25
	CD del Controlador
	Manual

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

