

60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Productcode: ICUSB232INT2



Met de ICUSB232INT2 USB naar Seriële Adapter kunt u 2 RS232-poorten toevoegen aan elke desktopsysteem dat is voorzien van een beschikbare USB-moederbordaansluiting. In tegenstelling tot standaard USB-naar-seriële-kabels, is deze kabel ontworpen voor gebruik in de computerbehuizing, een opgeruimde, volledig interne oplossing waarvoor geen extra adapter nodig is. Deze compacte en eenvoudige USB-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbruggt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne moederborden die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort

- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere seriële apparaten aan op een interne USB-moederbord aansluiting
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

Eigenschappen

- USB naar asynchrone seriële interface met enkele chip
- Behoud van COM-poort
- Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
- FIFO-buffers (zenden en ontvangen) voor snelle gegevensoverdracht.
- Synchrone en asynchrone bit-bang interface-opties met RD- en WR-strobes
- Compatibel met UHCI/OHCI/EHCI host-controllers
- Compatibel met high-speed USB 2.0

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	Moederbord-header
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	115,2 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes

	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Stopbits	1, 2
Connector(en)	Interne poorten	1 - IDC (10-polig, moederbord-header)
	Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux Kernel 3.0.x en hoger (Alleen LTS-versies)
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Groen
	Type behuizing	Staal
	Kabellengte	24.0 in [609.6 mm]
	Lengte product	2.7 in [6.8 cm]
	Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
	Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Moederbord naar Seriële Adapter
	2 - Low-profile bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.