

Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Product ID: ICUSB232PRO



Questo innovativo adattatore USB a seriale offre una soluzione professionale per collegare dispositivi seriali RS-232 di vecchia generazione o di tipo industriale a computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB, eliminando i costi di aggiornamento delle periferiche seriali. Soluzione USB/seriale comoda e rapida, l'adattatore mantiene i valori COM assegnati in memoria non volatile, consentendo l'assegnazione automatica degli stessi valori alla porta seriale dell'adattatore in caso di disconnessione e riconnessione o in caso di disconnessione e connessione a un'altra porta USB. Soluzione di connettività versatile che colma le lacune tra vecchie periferiche seriali e computer dotati di USB di nuova generazione, l'adattatore USB a seriale è compatibile con i sistemi operativi Win98/2000/XP/Vista e MAC OS 10.4 e versioni successive ed è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Features

- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Supporto funzionalità Wake-up da remoto e controllo del consumo energetico
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Doppio buffer per trasferimento dati in entrata e in uscita
- Supporto modalità di handshake automatica
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 920 Kbps
- Adattatore seriale USB a RS232 diretto

Hardware	Warranty	2 Years
	Porte	1
	Interfaccia	Serial
	Tipo bus	USB 2.0
	Stile porte	Cable Adapters
	ID chipset	Prolific - PL2303
Prestazioni	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921.6 Kbps
Connettore/i	Tipo/i connettori	DB-9 (9 pin, D-Sub)
	Tipo/i connettori	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Mac OS X? da 10.6 a 10.15
		Linux da 2.4.x a 4.19.x, <i>solo versioni LTS</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	PC con una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza cavo	12.0 in [3.0 cm]
	Lunghezza prodotto	15.7 in [4 cm]
	Larghezza prodotto	1.3 in [34 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [15 mm]
	Peso prodotto	1.1 oz [30 g]
<hr/>		
Informazioni confezione	Package Length	6.9 in [1.8 cm]
	Package Width	5.7 in [1.4 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.4 oz [97 g]
<hr/>		
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore USB a seriale
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni
	Incluso nella confezione	CD con i driver

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

