

Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Productcode: ICUSB232PRO



Deze innovatieve USB naar Seriële poort adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op een laptop of desktopcomputer via USB - u bespaart de kosten van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van seriële randapparatuur.

De adapter is een tijdbesparende en handige USB-Seriële oplossing en behoudt de toegewezen waarde van een seriële COM-poort in het permanente geheugen, zodat dezelfde waarde door de adapter automatisch weer aan de poort wordt toegewezen in het geval deze wordt losgekoppeld en opnieuw op de computer wordt aangesloten.

De USB naar Seriële poort adapter is een veelzijdige oplossing die het mogelijk maakt oudere seriële randapparatuur aan te sluiten op moderne computers met USB. De adapter is compatibel met de besturingssystemen Win98/2000/XP/Vista en MAC OS 10.4+ en heeft 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan

- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Ondersteuning voor remote wake-up en power-management beheer
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Automatische handshake-functionaliteit
- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 920 kbit/s
- USB naar RS232 Seriële Verloopkabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Chipsetcode	Prolific - PL2303

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	DB-9 (9-polig, D-Sub)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows® PocketPC 2003 / 2000, Windows Mobile 5/6, CE
--------------------	---



4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready
2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

MacOS 10.6 tot 10.15, 11.0

Linux 2.4.x tot 4.19.x <i>Alleen LTS-versies</i>

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en kabelvereisten	PC met een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
-------------------------------	---

Gebruiksomge-
ving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5~85% RH

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	15.7 in [40 cm]
Breedte product	1.3 in [34 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.1 oz [30 g]

Verpakkingsinf-
ormatie

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [97 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

USB naar seriële adapter

Handleiding

Driver-CD

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

