

30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-retention

Produkt ID: ICUSB232PRO



ICUSB232PRO 30 cm USB till RS232 seriell DB9 kabeladapter med COM-bevarande har en professionell lösning för att ansluta äldre eller industriella RS232 seriella enheter med en bärbar eller stationär dator med USB - och man slipper kostnaden för att uppgradera seriell kringutrustning.

Adaptorn är en tidssparande och bekväm USB/seriell lösning och bevarar tilldelade seriella COM-portvärden i beständigt minne och låter samma värden automatiskt tilldelas seriell adapterport vid frånkoppling och återanslutning, eller frånkoppling från en USB-port och installation i en annan.

USB till seriell-adaptorn är en mångsidig lösning som ansluter äldre seriell kringutrustning med nyare datorer med USB och är kompatibel med en bred skara operativsystem så som Windows®, Linux och MAC OS och integreras enkelt i blandade miljöer.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

- USB till standard seriell RS232 adapter
- Tilldelning av COM-porten finns kvar efter omstart
- Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 920 kbps
- Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs
- Ger dubbel buffert för dataöverföring uppströms och nedströms
- Stöder fjärruppvakning och strömhantering
- Stödjer automatisk handskaknings-läge

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapterar
Chipset-ID	Prolific - PL2303GT

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal	921,6 kbps

överföringshastighet

Medeltid mellan fel (MTBF) 5 886 380 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, 98SE, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
macOS 10.6 till 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
Linux 2.4.x och senare - Endast LTS-versioner

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav PC med en tillgänglig USB 1.1-port (eller högre)

Miljö

Drifttemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Luftfuktighet 5~85 % RH

Utseende

Färg Svart
Kabinetttyp Av plast
Kabellängd 12.0 in [30.5 cm]
Produktlängd 12.0 in [30.5 cm]
Produktbredd 1.3 in [3.4 cm]
Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt 1.1 oz [30.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets bredd	6.9 in [17.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [100.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till seriell adapter
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.