

USB-C naar seriële adapter met COM retention

Productcode: ICUSB232PROC



Met deze USB-C™ naar seriële adapter kunt u uw USB-C apparaten op uw oudere seriële apparatuur aansluiten. Deze adapter verandert een USB-C poort van uw laptop of computer in een RS232 DB9 seriële poort met COM-poort retentie. Dit is een kostenbesparende manier voor het aansluiten van seriële apparaten zoals verkooppuntterminals, seriële modems, industriële apparatuur en vele andere RS232-randapparaten.

Gemakkelijk verbinding maken

De RS232 seriële adapterkabel is compatibel met Windows®, Mac OS en Linux®, waardoor deze gemakkelijk in gemengde omgevingen kan worden geïntegreerd.

Ingebouwd gemak

Als tijdbesparende en comfortabele USB/seriële oplossing behoudt de adapter de toegewezen seriële COM-poortwaarden in het niet-vluchtige geheugen, zodat dezelfde waarden automatisch weer worden toegewezen aan de seriële poort van de adapter als deze wordt losgekoppeld en dan weer wordt vastgekoppeld, of uit de ene USB-poort wordt verwijderd en vervolgens in een andere wordt gestoken.

De USB-C seriële kabel ondersteunt ook geavanceerde functies zoals remote wake-up en vermogensbeheer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- **USB-C NAAR SERIËLE ADAPTERKABEL:** Maak verbinding met seriële RS-232 (DB9) apparatuur met deze USB Type-C seriële adapter converter kabel met COM-poort retentie; mannelijke DB9 connector heeft screw-lock moeren; kabellengte: 40 cm
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** 921,6 Kbps baud | 512 byte FIFO | Databits van 5/6/7/8 en stopbits 1/1.5/2 | Pariteitsmodi: None, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR | Flow regelopties Odd/Even/Mark/Space/None | Zwart
- **COM-PORT RETENTION:** Dankzij het geïntegreerde, niet-vluchtige geheugen kan deze adapter de toegewezen seriële COM-poortwaarden opslaan en automatisch weer toewijzen, zelfs wanneer deze op een andere poort wordt aangesloten
- **TOEPASSINGEN:** Gebruik de USB-C poort van uw laptop voor het aansturen van seriële RS232 apparatuur zoals plc's, scanners, sensoren, oscilloscopen, medische apparatuur, weegschalen of printers; geschikt voor laboratoria, productie en automatisering
- **HOSTCOMPATIBILITEIT:** Eenvoudige installatie zonder drivers; getest op de belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows 7 en hoger, macOS 10.11 en hoger, Linux 2.6 en hoger; met USB-busvoeding; 2 jaar garantie

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	USB-C
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
Chipsetcode	Prolific - PL2303GT

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Stopbits	1, 1.5, 2
MTBF	30.000 uur

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x en hoger Alleen LTS-versies
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een beschikbare USB-C poort
----------------------------	-----------------------------

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	16.9 in [42.8 cm]
Lengte product	16.9 in [42.8 cm]
Breedte product	1.4 in [3.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [2 cm]
Gewicht product	1.3 oz [36 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.6 in [11.7 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - seriële adapterkabel
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.