

USB C till seriell kabeladapter med COM-Port Retention - 40 cm USB Type C till RS232 (DB9) seriell konverteringskabel - För PLC, skannrar, skrivare - Windows/Mac/Linux

Produkt ID: ICUSB232PROC



Med den här USB-C™ serieadaptorn kan du ansluta dina USB-C-enheter till äldre seriell utrustning. Den omvandlar en USB-C-port på din bärbara dator eller dator till en RS232 DB9 seriell port med COM-portretention. Ett prisvärt och bekvämt sätt att ansluta till seriella enheter, såsom försäljnings-terminaler, seriemodem, industriutrustning och en mängd andra typer av RS232-kringutrustning.

Anslut enkelt

RS232-adapterkabeln är kompatibel med Windows®, MacOS och Linux®-operativsystem vilket underlättar integrering i blandade miljöer.

Inbyggd behändighet

En tidsbesparande och bekväm USB- /seriell-lösning genom att adaptorn behåller tilldelade, seriella COM-portvärden i det icke-flyktiga minnet, så att samma värden automatiskt återkopplas till adaptorns seriella port om de kopplas ifrån och återkopplas eller kopplas ifrån en USB-port och installeras i en annan.

Den USB-C-seriella kabeln stöder också avancerade funktioner som fjärruppväckning och strömstyrning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra POS-enheter (försäljningsställen)
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

- **USB-C TILL SERIELL KABELADAPTER:** Utnyttja gränssnitt mot seriell RS-232 (DB9)-utrustning med hjälp av denna USB Type-C seriella adapterkabel med COM-port retention; DB9-hankontakt med skruvlåsmuttrar; Kabellängd 40 cm
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 921,6 Kbit/s baud | 512 byte FIFO | Databits på 5/6/7/8 och stopbits 1/1,5/2 | Paritetslägen för None, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR | Flödeskontrollalternativ Odd/Even/Mark/Space/None | Svart
- **COM-PORT RETENTION-KONFIGURERING:** Med hjälp av ett inbyggt, icke-beständigt minne kan denna adapter spara tilldelade seriella COM-portvärden och tilldela dem automatiskt, även när de återansluts till en annan port
- **ANVÄNDNING:** Använd din bärbara dators USB-C-port för att styra seriell RS232-utrustning som PLC, skannrar, sensorer, oscilloskop, medicinteknisk utrustning, vågar eller kvittoskrivare; Använd vid vetenskapliga/laboratorie- och tillverknings-/automatiseringstillämpningar
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Enkel installation utan drivrutiner; Testad på större operativsystem inklusive Windows 7 och senare, macOS 10.11 och senare, Linux 2.6 och senare; USB-bussdriven; Stöd under 2 år

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB-C
Porttyp	Kabeladapttrar
Industristandarder	USB 1.1/2.0 RS232
Chipset-ID	Prolific - PL2303GT

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Paritet	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Stoppbitar	1, 1.5, 2
Medeltid mellan fel (MTBF)	30 000 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Linux 2.6.x and up - LTS Versions only

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En tillgänglig USB-C-port
-----------------------	---------------------------

Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	16.9 in [42.8 cm]
	Produktlängd	16.9 in [42.8 cm]
	Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2 cm]
	Produktvikt	1.3 oz [36 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	4.6 in [11.7 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - seriell kabeladapter
		1 - snabbstartsguide
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.