

Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

ID del Producto: ICUSB232SM3



El Cable Adaptador USB a Serial de 3 pies, ICUSB232SM3 permite conectar dispositivos seriales RS232 DB9 a su Mac® o PC portátil o de escritorio a través de un puerto USB, como si el computador tuviera un conector DB9M incorporado. A diferencia de los cables de conversión USB a Serial típicos en los que la conversión se realiza en el extremo DB9, el ICUSB232SM3 de StarTech.com ofrece un chip de conversión en el extremo USB. La conversión en la fuente USB permite superar la limitación técnica de 15 pies, admitiendo un cable de extensión serial DB9 de mayor longitud (50pies+ según la aplicación) en caso de ser necesario. Fácil de instalar, este adaptador USB a Serial es una solución eficaz y económica para eliminar los problemas de compatibilidad entre computadores modernos y periféricos preexistentes con conectividad serial. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para los responsables Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a los portátiles, PCs y servidores más recientes que carezcan de un puerto RS232 integrado
- Conectar, supervisar y controlar sensores y equipos industriales/automotrices
- Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta
- Conecte un receptor de satélite, un módem serie o un PDA con sincronización serie

Características

- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 1 Mbps
- No requiere alimentación externa – se alimenta a través de la conexión USB
- Compatible con módems, impresoras, escáneres de código de barras, servidores, PDUs, y prácticamente cualquier equipo provisto de un puerto serie RS232
- Diseño delgado, liviano
- Fácil de configurar y de instalar

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
Estándares Industriales	RS232, USB 1.1/2.0
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303GC

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
FIFO	192 Bytes

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conecotor B	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE 4.2, 5.2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	macOS 10.6 y 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
	Linux 2.4.x y superior - Solamente las Versiones LTS

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	HR 0~65%

Características Físicas

Color	Azul
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [56.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.1 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.3 oz [64.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor USB a Serie

2 - Tuercas de cable

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.