

91 cm USB till RS232 DB9 seriell kabeladapter – M/M

Produkt ID: ICUSB232SM3



ICUSB232SM3 91 cm kabeladapter för anslutning mellan USB och seriell enhet låter dig ansluta seriella DB9 RS232-enheter till din MAC® eller bärbara eller stationära PC genom en USB-port som om datorn hade en inbyggd DB9M-kontakt.

Till skillnad från vanliga konverteringskablar för anslutning mellan USB till seriella enheter där konverteringen sker vid DB9-änden har StarTech.coms ICUSB232SM3 ett konverteringschip i USB-änden. Konvertering vid USB-källan övervinner USB-kablars tekniska begränsning på 4,5 m och tillåter mycket längre seriella DB-9-förlängningskablar (15+ m beroende på tillämpning) vid behov.

Denna adapter för anslutning mellan USB och en seriell enhet är enkel att installera och använda och är en kostnadseffektiv lösning på problem som kan uppstå mellan moderna datorer och äldre seriella tillägg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning

Funktioner

- Stöder seriella dataöverföringshastigheter på upp till 1 Mbps
- Extern strömkälla behövs inte då den drar ström från USB-anslutningen
- Kompatibel med modem, skrivare, streckkodsskannrar, servrar, PDU och nästan all seriell RS232-utrustning
- Tunn design med låg vikt
- Enkelt att installera

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapttrar
Industristandarder	RS232, USB 1.1/2.0
Chipset-ID	Prolific - PL2303GC

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps

	FIFO	192 Bytes
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® CE 4.2, 5.2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux 2.4.x and up - LTS Versions only
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0~65 % RH
Utseende	Färg	Blå
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	3.0 ft [0.9 m]
	Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
	Produktbredd	1.4 in [3.5 cm]
	Produkt höjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	2.0 oz [56.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	4.7 in [11.9 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [2.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 oz [68.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB till seriell-konverterare

2 - Kabelmuttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.