

## 1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M

Productcode: ICUSB232V2



De ICUSB232V2 1-poorts USB-naar-seriële adapter converteert een USB-poort in een RS232 DB9 seriële poort om een serieel apparaat aan te sluiten, te controleren en te bedienen.

De USB-naar-seriële kabel ondersteunt gegevenstransfersnelheden tot 921,6 Kbps en is een handige, kostenbesparende oplossing om apparaten zoals POS-terminals, seriële modems, industriële apparatuur en vele andere RS232-randapparaten van seriële connectiviteit te voorzien.

De USB-naar-RS232-converter is eenvoudig te installeren en is compatibel met veel besturingssystemen, inclusief Windows® 8 of hoger, Linux en Mac OS®, voor eenvoudige integratie in gemengde omgevingen.

Gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- IT-beheerders die oudere functionaliteit willen toevoegen aan nieuwere notebooks, pc's en servers die geen geïntegreerde RS232-poort hebben
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit industriële of voertuigsensoren en andere gevoelige apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Verbind en programmeer LED- en digitale reclameborden

## Eigenschappen

- USB-naar-straight-through-RS232 DB9 seriële adapter
- Hoge 921,6 Kbps baudsnelheid
- Compatibel met Windows® 8 of hoger, Mac OS en Linux
- Compatibel met USB 1.1- of hogere poorten
- Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
- Één kabel, compact design voor draagbaarheid

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	1
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
Chipsetcode	Prolific - PL2303RA

---

### Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Stopbits	1, 1.5, 2

	MTBF	30.000 uur
<hr/>		
Connector(en)		
	Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	Connector B	DB-9 (9-polig, D-Sub)
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 9.x, 8.x, 10.6 tot 10.15, 11.0 Linux 2.4.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
<hr/>		
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	16.9 in [43.0 cm]
	Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
	Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
	Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]
<hr/>		

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-naar-RS232-adapter
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

