

## USB till seriell RS232 DB9-kabeladapter med 1 port – M/M

Produkt ID: ICUSB232V2



ICUSB232V2 USB till seriell adapter med 1 port konverterar en USB-port till en seriell RS232 DB9-port med vilken du kan ansluta till, övervaka och kontrollera en seriell enhet.

USB till seriekabeln stöder dataöverföringshastigheter på upp till 921,6 kbps och är en praktisk och billig lösning för att skapa seriella anslutningar till enheter som till exempel POS-terminaler, seriemodem, industriell utrustning och många andra RS232-tillägg.

USB till RS232-konverteraren är enkel att installera och har bred kompatibilitet med operativsystem, inklusive Windows® 8 och senare, Linux och Mac OS®, för enkel integrering i blandade miljöer.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- IT-administratörer som vill att nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har en inbyggd RS232-port ska kunna fungera med äldre enheter
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut, övervaka och styr industriella/automatiska sensorer och annan känslig utrustning
- Anslut och programera LED- och digital skyltning

## Funktioner

- **MAXIMAL BÄRBARHET:** Denna USB till seriella RS232-adapter med 1 port konverterar en USB-port till en seriell RS232 DB9-port med vilken du kan ansluta till, övervaka och kontrollera en seriell enhet
- **BRED KOMPATIBILITET:** USB till RS232-omvandlaren är kompatibel med USB 1.0- eller 2.0-portar och fungerar med Windows-, Mac- eller Linux-system
- **BÄRBAR DESIGN:** Denna USB till seriell RS232-kabeladapter drivs av en USB-port och har en lätt design som passar bekvämt i din väska, vilket gör den idealisk för proffs på språng
- **BÄRBAR DESIGN:** Denna USB till seriell RS232-kabeladapter drivs av en USB-port och har en lätt design som passar bekvämt i din väska, vilket gör den idealisk för proffs på språng
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här konverteringskabeln för USB till seriell är utformad och byggd för IT-proffs och har 3 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans på flera språk dygnet runt

---

### Hårdvara

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Garantipolicy      | 3 Years              |
| Portar             | 1                    |
| Gränssnitt         | Seriell              |
| Busstyp            | USB 2.0              |
| Porttyp            | Kabeladapterar       |
| Industristandarder | USB 1.1/2.0<br>RS232 |
| Chipset-ID         | Prolific - PL2303GT  |

---

### Prestanda

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Seriellt protokoll | RS-232 |
|--------------------|--------|

|                             |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Maximal överföringshastighet | 921,6 kbps                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Databitar                    | 5, 6, 7, 8                                                                                                                                                                                                                |
|                             | FIFO                         | 512 Bytes                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Flödeskontroll               | Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR                                                                                                                                                                                         |
|                             | Paritet                      | Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes                                                                                                                                                                              |
|                             | Stoppbitar                   | 1, 1.5, 2                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Medeltid mellan fel (MTBF)   | 30 000 timmar                                                                                                                                                                                                             |
| <hr/>                       |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt(er)                 | Connector A                  | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)                                                                                                                                                                                    |
|                             | Connector B                  | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)                                                                                                                                                                                                |
| <hr/>                       |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Mjukvara                    | OS-kompatibilitet            | Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br><br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022<br><br>macOS 9.x, 8.x, 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br><br>Linux 2.4.31 and up - LTS Versions only |
|                             | Microsoft WHQL-certifierad   | Ja                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| <hr/>                       |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Särskilda anmärkningar/krav |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | System- och kabelkrav        | En ledig USB 1.1 (eller högre) port                                                                                                                                                                                       |
| <hr/>                       |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Miljö                       |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Drifttemperatur              | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                                                                                                                                                                                               |
|                             | Förvaringstemperatur         | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)                                                                                                                                                                                             |
|                             | Luftfuktighet                | 0~65 % RH                                                                                                                                                                                                                 |
| <hr/>                       |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Utseende                    |                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Färg                         | Silver & Blue                                                                                                                                                                                                             |

|                      |                         |                            |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|                      | Kabinetttyp             | Av plast                   |
|                      | Kabellängd              | 16.9 in [43 cm]            |
|                      | Produktlängd            | 16.9 in [43.0 cm]          |
|                      | Produktbredd            | 1.4 in [3.4 cm]            |
|                      | Produkt höjd            | 0.8 in [2.0 cm]            |
|                      | Produktvikt             | 1.4 oz [40.0 g]            |
| <hr/>                |                         |                            |
| Förpackning          |                         |                            |
|                      | Paketets längd          | 5.4 in [13.8 cm]           |
|                      | Paketets bredd          | 7.8 in [19.8 cm]           |
|                      | Paketets höjd           | 0.8 in [2.1 cm]            |
|                      | Fraktvikt (förpackning) | 2.1 oz [60.0 g]            |
| <hr/>                |                         |                            |
| Vad det är i lådan   |                         |                            |
|                      | Ingår i paketet         | 1 - USB till RS232-adapter |
|                      |                         | 1 - Instruktionsbok        |
| <hr/>                |                         |                            |
| Warranty Information |                         |                            |
|                      | Warranty                | 3 År                       |
| <hr/>                |                         |                            |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.