


Industriell metal USB till seriell RS422/RS485 adapter med 1 port och isolering

Produkt ID: ICUSB422IS



Den ICUSB422IS 1 ports USB i industriell metall till seriella RS/422/RS485-adapter med isolering ansluts till en dator med USB vilket gör det möjligt att ansluta till vilken seriell RS-422 eller RS-485-enhet som helst via den medföljande DB9-porten eller genom att använda en fast koppling på kopplingsplinten

USB till seriell adapter har isolerad strömkrets säkerställer att känsliga kontroller och enheter inte skadas när de är anslutna. En praktisk lösning för att ansluta dyra, industriella seriella enheter.

RS422/485-n drivs via USB-värdanslutningen konverterare och strömsätter den anslutna seriella enheten utan att en extern strömadapter behövs. USB till RS422/485-konverteraren är framtagen för att ge en hållbar seriell lösning. Den har en stryktålig konstruktion och kan installeras nästan varsomhelst.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)

- Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- Sjukhus (övervakningsutrustning, station för skötare)
- Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare)

Funktioner

- Den ger en RS422/485-port samtidigt som den driver enheten via USB
- Auto Transceiver Turn Around (ATTA) stöds i RS-458-läge
- Kompatibel med både USB 2.0 och USB 1.1
- Baudhastighet på upp till 921,6 Kbps
- Stödjer DB9 och kopplingsplintanslutning
- Optisk isolering och överspänningsskydd (2500 Vrms (spänningens effektivvärde))
- Stödjer RS422-applikationer med 4 ledare och RS485-applikationer med 2 ledare

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Extern hubb
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-422/485
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	7, 8
FIFO	256 Byte Receive/128 Byte Transmit
Paritet	Even, Odd, Mark, Space, None



Stoppbitar	1, 2
Isolering	2500 Vrms
Överspänningsskydd	500W

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB B (4-stifts)
Externa portar	DB-9 (9-stifts, D-Sub) Kopplingsplint (5 sladdar)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0 Linux Kernel 3.0.x - 5.4.x (LTS Versions Only)
-------------------	---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5 DC
Inström	200mA

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	4.6 in [11.8 cm]



Produktbredd	2.5 in [64 mm]
Produkt höjd	0.9 in [23 mm]
Produktvikt	6.4 oz [180 g]

Förpackning

Package Length	9.1 in [23 cm]
Package Width	1.8 in [45 mm]
Package Height	6.3 in [16 cm]
Fraktvikt (förpackning)	13.8 oz [390 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB till RS422/482-konverterare 1,8 meters USB A till B-kabel Drivrutin CD Användarhandbok
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

