

USB-stereo audio adapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en stereo mic

Productcode: ICUSBAUDIO2D



Met de ICUSBAUDIO2D externe USB-geluidskaart kunt u een S/PDIF digitale audio-uitgang en standaard 3,5 mm analoge audio-/microfoonaansluitingen toevoegen aan uw systeem via USB - een comfortabele manier om een interne geluidskaart te omzeilen of te vervangen zonder de computerbehuizing te moeten openen.

Voor thuisbioscoopgeluid biedt de USB DAC (digitale naar analoge converter) een 96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie voor zowel afspelen als opnemen, en een 3,5 mm S/PDIF-poort met ondersteuning van Dolby® digitaal 5.1 surround sound (AC3) en DTS® pass-through (NB: 5.1 surround sound wordt alleen ondersteund in Windows®).

Deze veelzijdige USB-audioadapter heeft een geïntegreerde 3,5 mm 4-standen TRRS-aansluiting voor uw koptelefoon of headset (koptelefoon/microfoon). En een gemakkelijke externe volumeregeling voor snelle aanpassingen, een hardware EQ switch ter versterking van lage of hoge tonen en een LED-statusbalk om de huidige bemonsteringsfrequentie weer te geven.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg digitale audio-ondersteuning toe aan een Ultrabook™ of kleine-vormfactoriesysteem zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Sluit uw computer aan op een thuisbioscoop-audio-ontvanger via S/PDIF, zonder de behuizing te hoeven openen

- Vervang of upgrade de geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer

Eigenschappen

- 4-standen TRRS headset met microfoonondersteuning
- Hardware volumeknop en EQ-boostschakelaar voor lage/hoge tonen
- S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning
- 3,5 mm koptelefoon-/microfoonpoorten
- 96 kHz / 24-bits hifi USB audio
- LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie
- 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)
- 40 cm USB-aansluitkabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Chipsetcode	Cmedia CM6533

Prestaties

Audiospecificaties	96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie
	Ca. 91 dB SNR (A-weging)
	16-100 ohm koptelefoonaansturing

Connector(en)

Type connector(en)	3,5 mm mini-jack (4 standen)
	3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisch)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0



Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 tot 10.8
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Notitie	5.1 surround sound uitgangssignaal wordt alleen ondersteund in Windows De microfoon is alleen stereo.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen
-----------------	--

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	16.0 in [40.6 cm]



Lengte product	1.9 in [47 mm]
Breedte product	1.8 in [46 mm]
Hoogte product	0.6 in [16 mm]
Gewicht product	1.2 oz [33 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [106 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-stereoaudioadapter
	Handleiding
	Software-CD

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

