

## Virtuell 7.1 USB stereo-audio-adapter, externt ljudkort

Produkt ID: ICUSBAUDIO7



Denna USB till audioadapter låter dig ansluta hörlurar eller högtalare och en mikrofon till din dator utan att behöva koppla från andra enheter!

Denna USB till audioadapter är kompatibel med USB 2.0 och USB audio device specification 1.0 och kunde inte vara lättare att installera.

USB-audioadaptern är kompatibel med Windows 98SE och senare och passar i alla datormiljöer för utomordentlig ljudkvalitet utan motstycke.

Programvara för Xear 3D medföljer USB-audioadaptern för virtuellt ljud i 7.1 kanaler för användning med Windows XP och Windows Vista™.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Lägg till ljudstöd till nästan alla datorsystem med USB

- Ersätt en trasig inbyggd ljudport för bärbara och stationära datorer
- Lyssna på 7.1 surroundljud med vanliga hörlurar

## Funktioner

- Uppfyller specifikationen klass 1.0 för USB-ljudenheter
- Inbyggda knappar för volymkontroll
- Gränssnitt som är USB 2.0 kompatibelt och specifikation på USB ljudenhet klass 1.0
- Inga drivrutiner krävs för Windows XP/2000/Vista/7

### Hårdvara

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Garantipolicy | 2 Years         |
| Chipset-ID    | C-Media - CM108 |

### Prestanda

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 480 Mbps |
|----------------------------------|----------|

### Kontakt(er)

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)          |
|                | 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) |

### Mjukvara

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS-kompatibilitet | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ström

|            |       |
|------------|-------|
| Inspänning | 5V DC |
| Utspänning | 5 DC  |

### Miljö

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Drifttemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
|-----------------|-----------------------------|

Förvaringstemperatur -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)

#### Utseende

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Svart           |
| Kabinettyp   | Stål            |
| Produktlängd | 2.2 in [57 mm]  |
| Produktbredd | 1.0 in [2.5 cm] |
| Produkthöjd  | 0.6 in [1.4 cm] |
| Produktvikt  | 0.5 oz [14 g]   |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 6.7 in [17.0 cm] |
| Paketets bredd          | 5.6 in [14.2 cm] |
| Paketets höjd           | 1.3 in [3.2 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 3.0 oz [84.0 g]  |

#### Vad det är i lådan

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingår i paketet | 1 - 1x USB till audio-adapter |
|                 | 1 - Instruktionsbok           |

#### Warranty Information

|          |      |
|----------|------|
| Warranty | 2 År |
|----------|------|

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.