

Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico

ID del Producto: ICUSBAUDIO7D



Esta versátil tarjeta de sonido/adaptador de audio USB externo ofrece una solución de alta calidad para mejorar el audio del ordenador de sobremesa o portátil.

Proporcionando una sólida experiencia de audio USB, la tarjeta de sonido USB se conecta a un ordenador anfitrión a través de una única conexión USB 2.0, para ofrecer una impresionante capacidad de audio externo que puede intercambiarse instantáneamente entre sistemas, sin tener que abrir la carcasa del ordenador para su instalación.

Admitiendo audio analógico y digital para aplicaciones de audio de 2 a 7.1 canales, la tarjeta de sonido USB externa proporciona una actualización económica del sonido integrado/en placa que convierte el sonido del ordenador de sobremesa/portátil en una solución de audio preparada para el cine en casa.

La tarjeta de sonido USB externa cuenta con un control de volumen fácil de usar y dos entradas de micrófono externas: una solución conveniente para cualquier aplicación de audio que requiera un sonido de alta calidad con capacidad multientrada con soporte para tasas de muestreo de 44,1 KHz y 48 KHz para la reproducción y grabación analógica o 48 KHz para SPDIF.

Una solución más que adecuada para el cine en casa, los juegos o las presentaciones multimedia, la tarjeta de sonido USB externa es fácil de instalar con soporte plug and play en los sistemas operativos Windows 7/8.1/10.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Permite añadir sonido 7.1 al ordenador portátil o sistemas de factor de forma pequeña que no tienen opciones de expansión internas
- Permite reemplazar o actualizar la capacidad de sonido incorporado en un ordenador portátil
- Permite conectar su ordenador al receptor de audio del sistema home theater a través del S/PDIF óptico

Características

- **TARJETA DE SONIDO 7.1 USB:** Añade hasta 7.1 canales de audio con un solo puerto USB a su ordenador. Admite la salida de 7.1, 5.1 y 2 canales mediante tomas de 3,5 mm, un puerto de auriculares, entradas de línea y de micrófono estéreo
- **ACTUALICE EL SONIDO DE SU PC:** Con soporte para salidas de audio análogo y digital, para aplicaciones de audio estéreo a 7.1, el adaptador de audio actualiza el sonido integrado existente de un ordenador de sobremesa o portátil. Cable USB incluido
- **AUDIO DE CALIDAD:** Admite frecuencias de muestreo de 44,1KHz y 48KHz para la reproducción y grabación analógica. La salida SPDIF sólo admite la reproducción de audio a 48KHz. El paso de la entrada óptica SPDIF admite audio de hasta dos canales a 48KHz
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Con soporte para plug and play en Windows 7/8.1/10. La tarjeta de sonido externa cuenta con controles de volumen y botones de silencio fáciles de usar. Las salidas de audio son seleccionables a través del software incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM6206

Rendimiento

Especificaciones de Audio	8 canales DAC de 16 bits (sonido envolvente 7.1)
---------------------------	--

Es compatible con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación analoga, o 48KHz para SPDIF

Conectores de 3,5mm para el sonido de la parte frontal, envolvente, posterior y centro/bajo

MTBF 35,064 hours

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB B (4 pines)
Puertos Externos	1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)
	1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	5 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Compatibilidad OS	Windows®11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Nota	El puerto de paso óptico SPDIF de la tarjeta de sonido soporta audio de dos canales, y no soporta audio 5.1 o 7.1.
------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
	1 - Silenciador de Micrófono

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR 20 a 80% NC

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	3.2 oz [90.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 oz [208.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Audio
	1 - Cable USB
	1 - CD de Instalación
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.