

Tarjeta de Sonido 7.1 USB Externa Adaptador Conversor puerto SPDIF Audio Digital Óptico

ID del Producto: ICUSBAUDIO7D



Esta versátil Tarjeta de Sonido/Adaptador de Sonido USB Externo ofrece una solución de alta calidad que permite actualizar el sonido de un ordenador portátil o de escritorio.

Ofrece una excelente experiencia de sonido USB. Una vez conectada a un ordenador principal mediante una única conexión USB 2.0, esta tarjeta brinda una experiencia de sonido externo asombrosa con la ventaja de que se puede intercambiar entre sistemas instantáneamente sin necesidad de abrir el gabinete del ordenador para la instalación.

La tarjeta de sonido externo USB, la cual soporta audio analógico y digital para aplicaciones de 2 a 7.1 canales, constituye una forma económica de actualización del sonido incorporado que permite convertir el sonido de un ordenador de escritorio/portátil en un verdadero home theater.

La tarjeta externa USB de sonido incluye fácil control del volumen y dos entradas externas para micrófono: solución práctica para cualquier aplicación de audio que requiera sonido de alta calidad y capacidad multientrada, así como compatibilidad con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 48KHz para SPDIF.

La tarjeta de sonido externo USB constituye una solución más que adecuada de home theater, juegos, o presentaciones multimedia dado que es fácil de instalar y tiene soporte para plug and play en los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista. Diseñada para brindar una solución de sonido confiable y duradera, la Tarjeta de Sonido/Adaptador de Sonido Externo está respaldada por una garantía de 2 años y soporte técnico de por vida.

<small>Nota: El puerto pass-through por fibra óptica SPDIF del adaptador es compatible con audio de dos canales, pero no con audio 5.1 o 7.1.</small>

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite añadir sonido 7.1 al ordenador portátil o sistemas de factor de forma pequeña que no tienen opciones de expansión internas
- Permite reemplazar o actualizar la capacidad de sonido incorporado en un ordenador portátil
- Permite conectar su ordenador al receptor de audio del sistema home theater a través del S/PDIF óptico

Características

- Salidas de audio 7.1 a través de mini-jacks de 3,5mm
- Entrada (pass through) y salida S/PDIF óptica
- Doble entrada de micrófono
- Botones de control de volumen incorporados
- Full-duplex para grabar y reproducir a la vez
- Es compatible con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 48KHz para SPDIF
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad y con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps

Hardware

Política de Garantía	2 Years
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM6206

Rendimiento

Especificaciones de Audio	8 canales DAC de 16 bits (sonido envolvente 7.1)
---------------------------	--

Es compatible con las frecuencias de muestreo 44,1KHz y 48KHz para reproducción y grabación análoga, o 48KHz para SPDIF



Conectores de 3,5mm para el sonido de la parte frontal, envolvente, posterior y centro/bajo

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB B (4 pines)
Puertos Externos	Toslink (SPDIF, fibra óptica)
	Toslink (SPDIF, fibra óptica)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
	Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Observaciones / Requisitos

Nota	El puerto pass-through por fibra óptica SPDIF del adaptador es compatible con audio de dos canales, pero no con audio 5.1 o 7.1.
------	--


Indicadores

Indicadores LED	Encendido/Actividad
	Silenciador de Micrófono

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR 20 a 80% NC

Características Físicas



Color	Plata
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.9 in [100 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
Altura del Producto	1.0 in [25 mm]
Peso del Producto	3.2 oz [90 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Ancho de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.2 oz [204 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB a Audio
	Cable USB
	CD de Instalación
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

