

Carte Son USB 7.1 - Carte Son Externe pour Ordinateur Portable avec Audio Numérique SPDIF - Carte Son pour PC - Argent

N° de produit: ICUSBAUDIO7D



Cette carte son/adaptateur audio USB externe polyvalent offre une solution de haute qualité pour améliorer le son d'un ordinateur de bureau ou portable.

Fournissant une expérience audio USB robuste, la carte son USB se connecte à un ordinateur hôte via une seule connexion USB 2.0, pour offrir une capacité audio externe impressionnante qui peut être instantanément permutée entre les systèmes, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour l'installer.


Prenant en charge l'audio analogique et numérique pour des applications audio de 2 à 7,1 canaux, la carte son USB externe constitue une mise à niveau économique par rapport au son intégré/construit, qui transforme le son de l'ordinateur de bureau/portable en une solution audio prête pour le cinéma à domicile.

La carte son USB externe est dotée d'un contrôle du volume facile à utiliser et de deux entrées de microphone externe - une solution pratique pour toute application audio nécessitant un son de haute qualité avec une capacité à plusieurs entrées avec prise en charge des taux d'échantillonnage de 44,1 KHz et 48 KHz pour la lecture et l'enregistrement analogiques ou 48 KHz pour le SPDIF. La carte son USB externe est une solution plus qu'adaptée à toutes les applications audio nécessitant un son de haute qualité.

Solution plus qu'adaptée pour le home cinéma, les jeux ou les présentations multimédias, la carte son USB externe est facile à installer avec une prise en charge plug and play dans les systèmes d'exploitation Windows 7/8.1/10.

Conçue pour offrir une solution sonore durable et fiable, la carte son/adaptateur audio USB externe bénéficie de notre garantie de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Prise en charge complète de sortie audio 7.1 dans une carte son externe compacte et portable.
- Permet de connecter des haut-parleurs externes via des mini-prises 3,5 mm ou de sorties S/PDIF optiques.
- Bénéficie de la garantie StarTech.com d'un an et de l'assistance technique gratuite à vie.

Spécifications techniques

- CARTE SON USB 7.1 : Cette carte son externe ajoute jusqu'à canaux 7.1 audio à votre ordinateur via un port USB ; cette carte son prend en charge les sorties 7.1, 5.1 et 2 canaux à l'aide de prises 3,5 mm, d'un port jack, d'une entrée ligne/micro stéréo
- AMÉLIOREZ LE SON DE VOTRE PC: la prise en charge de la sortie audio analogique/numérique pour les apps audio stéréo à canaux 7.1, l'adaptateur audio vers USB alimenté par bus améliore le son existant sur un ordinateur de bureau/portable, USB 1m inclus
- QUALITÉ AUDIO: Prise en charge des taux d'échantillonnage de 44,1 kHz et 48 kHz pour la lecture et l'enregistrement analogiques, la sortie SPDIF ne prend en charge que la lecture audio à 48 kHz, l'entrée optique SPDIF prend en charge l'audio à deux canaux
- INSTALLATION FACILE: L'adaptateur audio numérique facile à installer et prend en charge la fonction "plug and play" sous Win 7/8.1/10 ; la carte son externe est dotée de commandes de volume et boutons sourdine, les sorties audio peuvent être sélectionnées

Matériel

Politique de garantie	2 Years
ID du chipset	C-Media - CM6206

Performance

Spécifications audio	8 canaux DAC à 16 bits (son surround 7.1)
----------------------	---

Prend en charge les taux d'échantillonnage 44,1 et 48 KHz pour la lecture et l'enregistrement analogiques ou 48 KHz pour le SPDIF

Connecteurs de sortie 3,5 mm pour enceintes avant, surround, arrière et centrale/caisson de graves

MTBF 35,064 hours

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB B (4 broches)
Ports externes	1 - Toslink (SPDIF , optique)
	1 - Toslink (SPDIF , optique)
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	5 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows®11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
	Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le port SPDIF optique pass-through de l'adaptateur audio prend en charge l'audio à deux canaux ; ce port ne prend pas en charge l'audio 5.1 ou 7.1.
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/activité
	1 - Désactivation du microphone

Alimentation

Tension d'entrée	5V DC
------------------	-------

Tension de sortie 5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20 à 80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	3.2 oz [90.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	7.3 oz [208.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers audio
	1 - Câble USB
	1 - CD d'installation
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis