

Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF

ID prodotto: ICUSBAUDIO7D



Questa versatile scheda esterna/adattatore audio USB è la soluzione in alta qualità per aggiornare l'audio del desktop o del laptop.

Fornendo una valida esperienza audio tramite l'USB, la scheda audio si connette ad un computer tramite una singola connessione USB 2.0, per fornire un'impressionante capacità audio esterna che può essere istantaneamente scambiata tra i vari sistemi, senza dover aprire il case del computer per l'installazione.

Supporta l'audio analogico e digitale per applicazioni audio da 2 a 7.1 canali, la scheda audio USB esterna garantisce un aggiornamento economico del audio integrato e trasforma il suono del desktop/laptop in formato audio pronto per l'home theater.

La scheda audio USB esterna dispone di un controllo del volume facile da usare e di due ingressi microfonici esterni - una soluzione pratica per qualsiasi applicazione audio che richiede un suono di alta qualità con capacità multi-input con supporto per 44.1 KHz e 48 KHz di frequenza di campionamento per la riproduzione e la registrazione analogica o 48 KHz per SPDIF.

Una soluzione più che adatta per home theater, giochi o presentazioni multimediali, la scheda audio USB esterna è facile da installare con supporto plug and play nei sistemi operativi Windows 7/8.1/10.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di aggiungere supporto audio 7.1 a computer laptop o a fattore di forma ridotto, sprovvisti di opzioni di espansione interne
- Sostituzione o aggiornamento di sistemi audio esistenti su computer portatili o laptop
- Connessione del computer a un ricevitore audio Home Theater, tramite S/P-DIF ottico

Caratteristiche

- **SCHEDA AUDIO USB 7.1:** Questa scheda audio USB aggiunge fino a 7.1 canali di audio attraverso una singola porta USB al tuo pc; Supporta 7.1, 5.1 e 2 canali di uscita utilizzando jack da 3,5 mm, una porta per cuffie, ingressi line-in e microfono stereo
- **MIGLIORA L'AUDIO DEL TUO PC:** Con il supporto per l'uscita audio analogica e digitale per applicazioni audio da stereo a 7.1 canali, l'adattatore alimentato dal bus USB aggiorna l'audio integrato su un pc desktop o portatile; cavo USB da 1 m incluso
- **AUDIO DI QUALITÀ:** Supporta le frequenze di campionamento 44.1-48KHz per la riproduzione e registrazione analogica; l'uscita digitale SPDIF supporta solo riproduzione audio a 48KHz; l'ingresso ottico SPDIF passthrough supporta due canali audio a 48KHz
- **INSTALLAZIONE FACILE:** L'adattatore audio digitale è facile da installare con il plug&play in Windows 7/8.1/10; La scheda audio esterna dispone di controlli manuali del volume e pulsanti mute; Le uscite audio sono selezionabili tramite il software incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
ID chipset	C-Media - CM6206

Prestazioni

Specifiche audio	8 canali DAC a 16 bit (tecnologia audio surround 7.1)
------------------	---

Supporta velocità di campionamento comprese tra 44,1 e 48 KHz per la registrazione e la riproduzione in analogico o 48 KHz per SPDIF

Connettori di uscita da 3,5 mm per i diffusori anteriore, posteriore, surround, centrale/bassi

MTBF 35,064 hours

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB B (4 pin)
Porte esterne	1 - Toslink (SPDIF, ottico)
	1 - Toslink (SPDIF, ottico)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	5 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	La porta pass-through ottica SPDIF della scheda audio supporta l'audio a due canali; questa porta non supporta l'audio 5.1 o 7.1.
------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività 1 - Microfono disattivato
----------------	---

Alimentazione

Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
-------------------------	-----------------------------

Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità Da 20 a 80% NC RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	3.2 oz [90.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.3 oz [208.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB ad audio
	1 - Cavo USB
	1 - CD di installazione
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

