

7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio

Productcode: ICUSBAUDIO7D



Deze veelzijdige externe USB geluidskaart/audioadapter is een hoogwaardige oplossing voor een verbetering van het geluid van uw desktop of laptop.

De USB geluidskaart biedt een robuuste USB audio-ervaring en kan via één USB 2.0 kabel op een hostcomputer worden aangesloten. De kaart biedt een indrukwekkende externe geluidswaardig geluid en kan direct door verschillende systemen worden gebruikt zonder de computerbehuizing te moeten openen om de kaart te installeren.

De externe USB geluidskaart ondersteunt analoge en digitale audio voor 2 tot 7.1 kanaals audio en is een voordelige upgrade voor built-in/on-board geluid. Zo kunt u het geluid van uw desktop/laptop veranderen in een audio-oplossing die geschikt is voor uw thuisbioscoop.

De externe USB-geluidskaart heeft een gebruiksvriendelijke volumeregelaar en twee externe microfooningangen - een comfortabele oplossing voor elke audioapplicatie die hoogwaardig geluid met meerdere ingangen vereist en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analoog afspelen en opnemen of 48 KHz voor SPDIF ondersteunt.

De externe USB geluidskaart is een uitstekende oplossing voor thuisbioscopen, games of multimedia presentaties en kan dankzij de plug & play ondersteuning eenvoudig in Windows 7/8.1/10 besturingssystemen worden geïnstalleerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Voeg 7.1-audio toe aan een laptop of computersysteem met kleine vormfactor zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Vervang of upgrade de bestaande geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer
- Sluit uw computer aan op een home theater receiver via de optische S/PDIF-aansluiting

Eigenschappen

- **7.1 USB GELUIDSKAART:** Deze externe geluidskaart voegt tot 7.1 audiokanalen toe via één USB-poort van uw computer; de geluidskaart ondersteunt 7.1, 5.1 en 2-kanaals output via 3,5 mm jack-stekkers, een koptelefoonpoort, line-in en stereo microfooningangen
- **UPGRADE HET GELUID VAN UW PC:** Dankzij ondersteuning van analoge en digitale audio-output voor stereo voor 7.1 kanaals audiotoeepassingen verbetert deze audio naar USB adapter met busvoeding de bestaande geïntegreerde audio van een desktop of laptop; inclusief 1 m USB-kabel
- **HOOGWAARDIGE AUDIO:** Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analoog afspelen en opnemen; SPDIF digitale output ondersteunt alleen afspelen van 48 kHz audio; SPDIF optische input passthrough ondersteunt tot 2-kanaals audio bij 48 kHz
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** De digitale audioadapter kan eenvoudig met plug & play in Windows 7/8.1/10 worden geïnstalleerd; de externe geluidskaart is voorzien van gebruiksvriendelijke volume- en geluidsonderdrukknoppen; de audio-outputs kunnen met behulp van de meegeleverde software worden geselecteerd

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Chipsetcode	C-Media - CM6206

Prestaties

Audiospecificaties	8 16-bits DAC-kanalen (7.1 surround sound)
--------------------	--

Ondersteunt een bemonsteringsfrequentie van 44,1 en 48 KHz voor analoog afspelen en opnemen of 48 KHz voor SPDIF

		3,5 mm uitgangconnectors voor Front, Surround, Rear, Centre/bass
	MTBF	35,064 hours
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB B (4-polig)
	Externe poorten	1 - Toslink (SPDIF, optisch)
		1 - Toslink (SPDIF, optisch)
		1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		5 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)
Software	Besturingssystemen	Windows®11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
		Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De SPDIF optische passthrough poort van de geluidskaart ondersteunt 2-kanaals audio, maar niet 5.1 of 7.1 audio.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power/Activiteit
		1 - Microfoon dempen
Voeding	Ingangsspanning	5V DC
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	20% tot 80% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	3.2 oz [90.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [208.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Geluidskaart
	1 - USB-kabel
	1 - Installatie-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

