

7.1 USB-audio-adapter externt ljudkort med SPDIF digital audio

Produkt ID: ICUSBAUDIO7D



Den mångsidiga externa USB ljudkort/audio-adaptern är en lösning av hög kvalitet vid uppgradering av datorns ljud.

USB-ljudkortet ger en robust USB-audio-upplevelse och ansluter till en värddator genom en enda USB 2.0-anslutning för att ge imponerande extern audio som snabbt kan växlas mellan system utan att man behöver öppna chassit för installation.

Det externa USB ljudkortet stöder analog och digital audio för 2 till 7.1 kanaler och är en billig uppgradering från inbyggt ljud som gör om datorns ljud till en hemmabio-redo audiolösning.

Det externa USB ljudkortet har en enkelanvänd volymkontroll och två externa mikrofoningångar - en bekväm lösning för alla situationer där ljud av hög kvalitet behövs och möjlighet till flera ingångar med stöd för samplingsfrekvenser på 44,1 kHz och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning eller 48 kHz för SPDIF.

En enklare lösning för hemmabio, spel eller multimediapresentationer, det externa USB-ljudkortet är enkelt att installera med plug and play-stöd i operativsystemen Windows 7/8.1/10.

Det externa USB ljudkortet/audioadaptern är designat för att ge ett långlivat och pålitligt ljud.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till stöd för 7.1 audio till en bärbar dator eller ett system med liten formfaktor utan några interna utbyggnadsval
- Ersätt eller uppgradera befintlig integrerad audio på en bärbar dator
- Anslut datorn till en audiomottagare för hemmabio genom en optisk S/PDIF

Funktioner

- **7.1 USB-LJUDKORT:** Detta externa ljudkort lägger till upp till 7.1 kanaler ljud via en enda USB-port i din dator; Ljudkortet stöder 7.1, 5.1 och 2-kanalig utgång med ett 3,5 mm-uttag, en hörlursport, line-in och stereomikrofoningångar
- **UPPGRADERA LJUDET I DIN DATOR:** Stöd för analog och digital stereoljudutgång upp till 7.1-kanalers ljudtillämpningar, USB-adaptern uppgraderar det bussdrivna ljudet till det befintliga integrerade ljudet på en stationär eller bärbar dator; 1 m USB-kabel ingår
- **LJUD AV HÖGSTA KVALITET:** Stöder samplingsfrekvenser på 44,1 kHz och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning; SPDIF Digital utgång stöder endast 48 KHz ljuduppspelning; SPDIF optisk ingångsöverföring stöder upp till två kanaler ljud vid 48 KHz
- **ENKEL INSTALLERING:** Den digitala ljudadaptern är enkel att installera med plug and play-stöd i Windows 7/8.1/10; Det externa ljudkortet har lättanvända volymkontroller och avstängningsknappar; Ljudutgångarna kan väljas via den medföljande programvaran

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Chipset-ID	C-Media - CM6206

Prestanda

Audio-specifikationer	8 16-bit DAC kanaler (7.1-surround)
-----------------------	-------------------------------------

Stöder samplingsfrekvenser på 44,1 och 48 kHz för analog uppspelning och inspelning eller 48 kHz för SPDIF

		3,5 mm utgångskontakter för främre, surround, bakre, center/bas
	Medeltid mellan fel (MTBF)	35,064 hours
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts)
	Externa portar	1 - Toslink (SPDIF, optisk)
		1 - Toslink (SPDIF, optisk)
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		5 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows®11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
		Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Ljudkortets SPDIF optiska Pass-through-port stöder två kanalers ljud, denna port stöder inte ljud i 5.1 eller 7.1.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/aktivitet
		1 - Mikrofon av
Ström	Inspänning	5V DC
	Utspänning	5 DC
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Luftfuktighet	20 till 80 % NC RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
	Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
	Produktvikt	3.2 oz [90.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.3 oz [208.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB till audio-adapter
		1 - USB-kabel
		1 - Installationsskiva
		1 - Instruktionsbok
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.