

Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor con Salida SPDIF y Micrófono Incorporado

ID del Producto: ICUSBAUDIOMH



La tarjeta USB externa, modelo ICUSBAUDIOMH, permite agregar a un sistema una salida de audio digital S/PDIF o una conexión de audio análogo estándar de 3,5 mm, a través de USB. Al convertir un solo puerto USB a tarjeta de sonido externa con conectividad para micrófono, es posible evitar el uso de una tarjeta de sonido interna, o bien reemplazarla, sin tener que abrir la caja del ordenador.

El conversor USB DAC ("Digital-to-analog converter", conversor digital a análogo) incluye un micrófono integrado, lo cual permite agregar capacidad de grabación de audio a un sistema, sin necesidad de hardware adicional. Este micrófono integrado también se puede ubicar lejos de los altavoces del ordenador, para eliminar o reducir el sonido de fondo que suelen generar los ordenadores portátiles que utilizan un micrófono integrado en la placa.

Para sonido de cine en casa, la tarjeta de sonido externa ofrece frecuencias de muestreo de 96 KHz / 24 bits, tanto para reproducción, como grabación, así como un puerto S/PDIF de 3,5 mm con soporte para sonido Dolby® Digital 5.1 envolvente (AC3) y pass-through DTS® (Nota: sonido envolvente 5.1 compatible solo con Windows®). Al implementar la conexión con un micrófono estéreo de 3,5 mm, el adaptador de audio USB permite conectar un micrófono estéreo externo si es necesario.

Para más versatilidad, esta adaptadora de sonido con alimentación USB incluye un cable USB de 38 cm, así como botones de control de volumen, función de silenciar (general) y silenciar micrófono, para rápidos ajustes, entrada para micrófono estéreo de 3,5 mm, así como una barra LED de estado en la que se muestra la tasa de muestreo actual.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un ordenador a un receptor de cine en casa a través de S/PDIF, sin tener que abrir la caja del PC
- Permite agregar audio digital a un Ultrabook™ o sistema compacto, sin opciones de expansión interna
- Reemplazo o actualización del audio integrado de un ordenador portátil

Características

- Audio USB Hi-Fi de 96 KHz / 24-bits
- Salida digital S/PDIF con soporte para AC3 (Dolby Digital) y pass-through DTS
- Micrófono integrado
- Soporte de audio de sonido envolvente 5.1 (solo para Windows®)
- Salida mixta de auricular estéreo de 3,5 mm y Mini-Toslink de 3,5 mm
- Entrada estéreo de micrófono
- Indicadores LED de frecuencia de muestreo
- Botones para subir/bajar el volumen, silenciar (general) y silenciar micrófono
- Alimentación por bus USB, no se requiere alimentación externa
- Cable USB de 38 cm incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 2.0
Estándares Industriales	Especificación para USB 2.0 a toda velocidad (12 Mbps)

Especificación 1.0 para clase de dispositivo de audio USB

ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VT1630A
<hr/>	
Rendimiento	Especificaciones de Audio
	Frecuencia de muestreo de 96 KHz / 24-bits
<hr/>	
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) / Mini-Toslink (SPDIF, fibra óptica)
<hr/>	
Software	Compatibilidad OS
	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
	Mac OS X® 10.6 a 10.8
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables
	Puerto USB disponible
	Nota
	La salida de sonido envolvente 5.1 solo es compatible con Windows
<hr/>	
Indicadores	Indicadores LED
	1 - Alimentación / Enlace USB
	1 - Actividad
	1 - Silenciar
	1 - Silenciador de Micrófono
	3 - Frecuencia de muestreo de reproducción/grabación
<hr/>	
Requisitos de	

Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	15.0 in [380 mm]
Longitud del Producto	2.0 in [50 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Peso del Producto	0.8 oz [22 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.1 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [14 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [96 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Sonido USB Externo
	1 - CD del Software

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.