

USB-stereoaudioadapter externe geluidskaat met SPDIF digitale audio en ingebouwd microfoon

Productcode: ICUSBAUDIOMH



Met de ICUSBAUDIOMH externe USB-kaart kunt een S/PDIF digitale audio-uitgang of een standaard 3,5 mm analoge audioverbinding via USB aan uw systeem toevoegen. Door één USB-poort te veranderen in een externe geluidskaat met microfoonaansluiting kunt u een interne geluidskaat gemakkelijk omzeilen of vervangen zonder uw computerbehuizing te moeten openen.

De USB DAC (digitaal-naar-analoog converter) is voorzien van een ingebouwde microfoon, waardoor u audio-opnames aan uw systeem kunt toevoegen zonder dat aanvullende hardware vereist is. Deze geïntegreerde microfoon kan ook op grotere afstand van de luidsprekers van uw computer worden geplaatst, waardoor feedback wordt verminderd of geëlimineerd die vaak problemen veroorzaakt bij laptops die een ingebouwde microfoon gebruiken.

Voor thuisbioscoopgeluid biedt de externe geluidskaat een 96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie voor zowel afspelen als opnemen, en een 3,5 mm S/PDIF-poort met ondersteuning van Dolby® digitaal 5.1 surround sound (AC3) en DTS® pass-through (NB: 5.1 surround sound wordt alleen ondersteund in Windows®). Door de 3,5 mm stereomicrofoonaansluiting te gebruiken, biedt de USB audioadapter u, indien nodig, de mogelijkheid om een externe stereomicrofoon aan te sluiten.

Voor nog meer veelzijdigheid wordt bij deze geluidsadapter met USB-voeding een 38 cm lange USB-aansluitkabel meegeleverd. Verder zijn er knoppen voor het regelen van het volume, geluid onderdrukken en microfoongeluid onderdrukken voor snelle aanpassingen, een 3,5 mm stereomicrofooningang en een handige LED-statusbalk die de huidige bemonsteringsfrequentie weergeeft.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw computer aan op een thuisbioscoop-audio-ontvanger via S/PDIF, zonder de behuizing te hoeven openen
- Voeg digitale audio-ondersteuning toe aan een Ultrabook™ of kleine-vormfactoriesysteem zonder interne uitbreidingsmogelijkheden
- Vervang of upgrade de geïntegreerde audio op een laptop of draagbare computer

Eigenschappen

- 96 kHz / 24-bits hifi USB audio
- S/PDIF digitale uitgang met AC3 (Dolby Digital) en DTS pass-through ondersteuning
- Ingebouwde microfoon
- 5.1 surround sound ondersteund (alleen Windows®)
- Gecombineerde 3,5 mm Mini-Toslink en 3,5 mm stereokoptelefoonuitgang
- Stereomicrofooningang
- LED's voor weergave van bemonsteringsfrequentie
- Knoppen: volume hoger/lager, geluid onderdrukken, microfoongeluid onderdrukken
- USB-busvoeding, geen externe voeding vereist
- 38 cm USB-aansluitkabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Industriestandaarden	USB 2.0 specificatie voor volle snelheid (12 Mbps) Klasespecificatie 1.0 voor USB audioapparaten
Chipsetcode	VIA/VLI - VT1630A

Prestaties

Audiospecificaties	96 kHz / 24-bits bemonsteringsfrequentie
--------------------	--

Connector(en)	Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 3,5 mm mini-jack (3 standen) 3,5 mm mini-jack (3 standen) / Mini-Toslink (SPDIF, optisch)
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 tot 10.8
Speciale opmerkingen / vereisten	<p>Systeem- en kabelvereisten</p> <p>Notitie</p>	<p>Vrije USB-poort</p> <p>5.1 surround sound uitgangssignaal wordt alleen ondersteund in Windows</p>
Indicatoren	LED-indicatoren	<p>Voeding / USB-koppeling</p> <p>Activiteit</p> <p>Geluid onderdrukken</p> <p>Microfoon dempen</p> <p>Bemonsteringsfrequentie voor afspelen/opnemen</p>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	<p>Bedrijfstemperatuur</p> <p>Opslagtemperatuur</p> <p>Vochtigheid</p>	<p>0°C to 60°C (32°F to 140°F)</p> <p>0°C to 70°C (32°F to 158°F)</p> <p>10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)</p>

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	15.0 in [38 cm]
Lengte product	2.0 in [50 mm]
Breedte product	0.8 in [21 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	0.8 oz [22 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [96 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB audioadapter
	Software-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

