

USB stereo-audio-adapter externt ljudkort med digital SPDIF-audio och inbyggd mikrofon

Produkt ID: ICUSBAUDIOMH



Det externa USB-kortet ICUSBAUDIOMH gör det möjligt att lägga till en digital S/PDIF-audioutgång eller standard 3,5 mm analog audioanslutning till systemet genom USB. Genom att konvertera en enda USB-port till ett externt ljudkort med mikrofonanslutning kan du enkelt kringgå eller byta ut ett internt ljudkort utan att öppna chassit.

USB DAC (Digital-to-Analog Converter) har en inbyggd mikrofon som gör att du kan spela in audio utan extra hårdvara. Den inbyggda mikrofonen kan även placeras långt bort från datorns högtalare för att minimera eller eliminera rundgång som ofta skapar problem för bärbara datorer med inbyggd mikrofon.

För att skapa ljud i hemmabiokvalitet har det externa ljudkortet samplingsfrekvenser på 96 kHz/24 bit för både uppspelning och inspelning och en 3,5 mm S/PDIF-port med stöd för Dolby® Digital 5.1 surroundljud (AC3) och DTS®-genomströmning (Obs.: 5.1 surroundljud stöds endast av Windows®). USB-audioadaptern med sin 3,5 mm mikrofonanslutning i stereo ger dig möjligheten att ansluta en extern stereomikrofon vid behov.

För ännu mer mångsidighet har denna USB-drivna ljudadapter en inbyggd USB-kabel på 38 cm, knappar för volymkontroll, ljudlös och ljudlösmikrofon för snabb justering, 3,5 mm mikrofoningång i stereo och ett behändigt LED-statusfält som visar aktuell samplingsfrekvens.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut datorn till en audiomottagare på ett hemmabiosystem genom S/PDIF utan att öppna chassit
- Lägg till stöd för digital audio till en Ultrabook™ eller ett system med liten formfaktor utan några interna utbyggnadsval
- Byt ut eller uppgradera inbyggd audio på en bärbar eller stationär dator

Funktioner

- Hi-Fi USB-audio på 96 kHz/24 bit
- Digital S/PDIF-utgång med AC3 (Dolby Digital) och stöd för DTS-genomströmning
- Inbyggd mikrofon
- Stöd för 5.1 surroundljud (endast av Windows®)
- Kombination av 3,5 mm Mini-Toslink och 3,5 mm stereo hörlursutgång
- Stereo mikrofoningång
- LED-indikatorer för samplingsfrekvens
- Knappar för volym upp/ner, ljudlös, ljudlös mikrofon
- Strömförsörjning via USB-buss, ingen extern strömkälla krävs
- 38 cm bifogad USB-kabel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 2.0
Industristandarder	USB 2.0-specifikation med full hastighet (12 Mbps) USB Audio Device Class Specification 1.0

	Chipset-ID	VIA/VLI - VT1630A
Prestanda	Audio-specifikationer	Samplingsfrekvens på 96 kHz/24 bit
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) 1 - 3,5 mm minijack (3-polig)/Mini-Toslink (SPDIF, optisk)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.8
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
	Obs.	5.1 surroundljud stöds endast av Windows
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/USB-länk 1 - Aktivitet 1 - Ljudlös 1 - Mikrofon av 3 - Samplingsfrekvens för uppspelning/inspelning
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	15.0 in [380 mm]
Produktlängd	2.0 in [50 mm]
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	0.8 oz [22 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [96 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-audio-adapter
	1 - Programskiva
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.