

Câble adaptateur de 1,80m USB-C vers parallèle DB25 pour imprimante

N° de produit: ICUSBCPLLD25



Grâce à ce câble USB-C™ vers imprimante parallèle, connectez votre ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C à une imprimante DB25.

Une solution économique

L'adaptateur USB vers DB25 vous offre une solution fiable et rentable en vous évitant les coûts de remplacement de votre imprimante parallèle à des fins de compatibilité USB. Il transforme un port USB-C libre de votre ordinateur portable ou de bureau en port parallèle femelle DB25. Vous pouvez ainsi connecter une imprimante DB25 à votre ordinateur comme si le port parallèle requis était intégré.

Installation simple et portabilité

Le câble d'imprimante est doté d'une large compatibilité avec les systèmes d'exploitation, dont Windows®, Linux® et macOS, pour une intégration facile aux environnements mixtes. La prise en charge de l'installation plug-and-play vous offre à la fois un gain de temps et d'effort.

Le câble d'imprimante est alimenté par USB. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire.

Le modèle ICUSBCPLLD25 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez rapidement un port parallèle à votre ordinateur ou ordinateur portable compatible USB-C pour une utilisation avec des imprimantes dotées de connecteurs DB25
- La solution idéale pour les ordinateurs portables ou de bureau qui ne possèdent pas de port parallèle

## Spécifications techniques

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau compatible USB-C à une imprimante DB25
- Compatible avec Windows®, Linux® et macOS
- Transforme un port USB-C disponible de votre ordinateur portable ou de bureau en port parallèle femelle DB25
- Installation simple plug-and-play

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	Parallèle
Type de bus	USB-C
ID du chipset	Prolific - PL2305

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,5 Mbit/s
--------------------------------------	------------

---

### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) DB-25 (25 broches , D-Sub)
---------------------	---

---

### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.11 et 10.15 Linux 2.6.x à 4.4x <i>Versions LTS uniquement</i>
--------------------------------------	--

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Configurations du système et du câblage Un port USB-C disponible

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 140°F)  
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)  
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques  
physiques

Couleur Noir  
Longueur du produit 6.1 ft [1.8 m]  
Largeur du produit 0.0 in [0.0 mm]  
Hauteur du produit 0.0 in [0.0 mm]  
Poids du produit 3.2 oz [92.0 g]

Informations  
d'emballage

Package Length 8.7 in [22.0 cm]  
Package Width 7.9 in [20.0 cm]  
Package Height 0.4 in [10.0 mm]  
Poids brut 3.8 oz [108.0 g]

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble adaptateur pour imprimante parallèle



## Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

