

## USB-C naar parallele printerkabel

Productcode: ICUSBCPLLD25



Met deze USB-C™ naar parallele printerkabel kunt u uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer op een DB25 printer aansluiten.

### Kostenbesparende oplossing

Als voordelige en betrouwbare oplossing bespaart de USB naar DB25 adapter u de kosten van het vervangen van een parallele printer om USB compatibiliteit te behouden. Deze adapter verandert een beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke parallele poort, zodat u een DB25 printer op uw computer kunt aansluiten alsof de vereiste parallele port aanwezig was.

### Eenvoudige installatie en mobiliteit

De printerkabel wordt ondersteund door vele verschillende besturingssystemen inclusief Windows®, Linux® en macOS, waardoor hij eenvoudig kan worden geïntegreerd in omgevingen met gemengde besturingssystemen. Deze printerkabel ondersteunt plug & play installatie, wat u tijd en problemen bespaart.

De printerkabel heeft USB-voeding, zodat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Met de kabel kunt u snel een parallelle poort toevoegen aan uw met USB-C uitgevoerde laptop of computer, voor gebruik met printers met DB25 connectors
- Ideale oplossing voor notebooks of desktopcomputers zonder parallelle poort

## Eigenschappen

- Sluit uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer aan op een DB25 printer
- Compatibel met Windows®, Linux® en macOS
- Verander een beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke parallelle poort
- Gemakkelijke plug-and-play installatie

---

### Hardware

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years           |
| Poorten        | 1                 |
| Interface      | Parallel          |
| Bus type       | USB-C             |
| Chipsetcode    | Prolific - PL2305 |

---

### Prestaties

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 1,5 Mbit/s |
|-----------------------------|------------|

---

### Connector(en)

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Type connector(en) | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
|--------------------|-------------------------------------------|

1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

|                    |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen | Windows® 7, 8.1, 10, 11<br>Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019<br>macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br>Linux 2.6.x tot 4.4x Alleen LTS-versies |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Speciale opmerkingen / vereisten

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Systeem- en kabelvereisten | Een beschikbare USB-C poort |
|----------------------------|-----------------------------|

Voeding

|              |                |
|--------------|----------------|
| Voedingsbron | Gevoed via USB |
|--------------|----------------|

Gebruiksomgeving

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 5°C to 40°C (41°F to 140°F)                 |
| Opslagtemperatuur   | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)               |
| Vochtigheid         | 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend |

Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Zwart           |
| Lengte product  | 6.1 ft [1.8 m]  |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 cm] |
| Hoogte product  | 0.0 in [0.0 cm] |
| Gewicht product | 3.2 oz [92.0 g] |

Verpakkingsinformatie

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal | 1                |
| Lengte Verpakking | 6.1 in [15.4 cm] |
| Package Width     | 5.9 in [15.1 cm] |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Package Height              | 1.1 in [2.8 cm]  |
| Verzendgewicht<br>(verpakt) | 3.8 oz [108.0 g] |

---

Wat wordt er  
meegeleverd

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Meegleverd | 1 - parallele printer adapterkabel |
|            | 1 - verkorte handleiding           |

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.