

USB-C till parallell skrivarkabel

Produkt ID: ICUSBCPLLD25



Med den här parallella USB-C™-skrivarkabeln kan du ansluta din bärbara USB-C-kompatibla dator eller stationära dator till en DB25-skrivare.

Kostnadsbesparande lösning

USB-till-DB25-adaptorn är en kostnadseffektiv och pålitlig lösning som besparar dig kostnaden av att byta ut en parallellskrivare för USB-kompatibilitetens skull. En ledig USB-C-port på din bärbara dator eller stationära dator förvandlas till en DB25 honparallellport, så att du kan ansluta en DB25-skrivare till din dator som om den nödvändiga parallellporten var inbyggd.

Enkel installation och portabilitet

Skrivarkabeln stöds av ett stort antal operativsystem, inklusive Windows®, Linux® och macOS, vilket underlättar integrering i blandade OS-miljöer. Stöder plug-and-play-installation vilket sparar tid och krångel.

Skrivarkabeln är USB-ström driven så ingen extern strömadapter behövs.

ICUSBCPLLD25 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg snabbt till en parallellport till din USB-C-aktiverade bärbara eller stationära dator för användning med skrivare med DB25-kontakter

- Idealisk lösning för bärbara datorer eller stationära datorer som saknar parallellport

Funktioner

- Anslut din bärbara USB-C-kompatibla dator eller stationära dator till en DB25-skrivare
- Kompatibel med Windows®, Linux® och macOS
- Konvertera en ledig USB-C-port på din bärbara eller stationära dator till en DB25 honparallellport
- Enkel plug-and-play-installation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Parallell
Busstyp	USB-C
Chipset-ID	Prolific - PL2305

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1,5 Mbps
----------------------------------	----------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) DB-25 (25-stifts, D-Sub)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0 Linux 2.6.x to 4.4x <i>LTS Versions only</i>
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En tillgänglig USB-C-port



Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	6.1 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	3.2 oz [92.0 g]

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 oz [108.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	parallell skrivare adapterkabel
	snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

