

Cable de 1,8m Rollover para Consola Cisco - USB a RJ45

ID del Producto: ICUSBROLLOVR



Este cable para consola USB Cisco ofrece conexiones confiables desde su computador portátil o de escritorio con equipos de red equipados con un puerto de consola.

Cree una conexión directa desde el puerto USB 2.0 de su computador portátil o de escritorio con el puerto RJ45 de la consola de su enrutador, servidor, firewall o conmutador. El cable rollover Cisco es compatible con la mayoría de los enrutadores, incluyendo Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, lo cual permite una fácil conexión para la programación de su equipo de red desde su computador Windows, Mac o Linux.

Con un diseño por expertos y fabricación con materiales de la más alta calidad, este cable USB a Ethernet ofrece la máxima fiabilidad, además de compatibilidad con tasas de transferencia de datos de hasta 460Kbps. También ofrece conexiones confiables y sencillas, ya que no se requieren adaptadores ni alimentación externa adicionales.

El modelo ICUSBROLLOVR está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conecte una terminal de computador al puerto de la consola de un enrutador
- Configure su equipo de red a través del puerto USB de su computador portátil o de escritorio
- Conecte su computador portátil a enrutadores, servidores o dispositivos firewall compatibles

Características

- Conecte directamente un computador portátil o de escritorio equipado con USB a una consola de enrutador, sin necesidad de un adaptador
- Compatible con conexiones a dispositivos de red que incluyen un puerto de consola
- Máxima compatibilidad con enrutadores Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®
- Compatible con conexiones directas de consola USB, sin necesidad de adaptador adicional
- Fabricación con materiales de la más alta calidad, compatible con transferencias de datos a hasta 460Kbps

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
Estándares Industriales	USB 1.1/2.0, RS-232
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303GC

Rendimiento

Tasa Máxima de Baudios	460,8 Kbps
------------------------	------------

Bits de Datos	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Paridad	Odd, Even, Mark, Space, or None
Bits de Detención	1, 1.5, 2
Protocolos Admitidos	RS-232

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - RJ-45

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.31 y superior Solamente las Versiones LTS
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
-------------------------------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	HR 20~80%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Rollover USB a RJ45
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.