

Cavo per Console CISCO USB - USB a RJ45 da 1,8 m

Product ID: ICUSBROLLOVR



Questo cavo per console USB Cisco offre una connessione affidabile dal computer desktop o laptop alle apparecchiature di rete dotate di porta per console.

Connessione diretta dalla porta USB 2.0 sul computer o sul laptop alla porta per console RJ45 su router, server firewall o switch. Questo cavo rollover Cisco è compatibile con la maggior parte dei router, tra cui Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, e offre una facile connessione per la programmazione delle apparecchiature di rete da computer Windows, Mac o Linux.

Sapientemente progettato e realizzato con materiali di altissima qualità, questo cavo USB a Ethernet garantisce la massima affidabilità, grazie alla velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps. Inoltre, garantisce una connessione affidabile e priva di problemi senza la necessità di adattatori aggiuntivi o alimentazione esterna.

Il prodotto ICUSBROLLOVR è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Collegamento di un terminale alla porta per console del router
- Configurazione delle apparecchiature di rete tramite la porta USB del computer desktop o laptop

- Collegamento di computer laptop a router, server o firewall compatibili

Features

- Collegamento diretto di computer desktop o laptop dotati di USB alla console del router, senza adattatore
- Supporto di connessioni a dispositivi di rete che dispongono di una porta per console
- Massima compatibilità con i router Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®
- Supporto della connessione USB diretta alla console senza adattatori aggiuntivi
- Realizzato con materiali di elevata qualità, supporta velocità di trasferimento fino a 460 Kbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Porte	1
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo bus	USB 2.0
	Stile porte	Cable Adapters
	Standard del settore	USB 1.1/2.0, RS-232
	ID chipset	Prolific PL2303HXD
Prestazioni	Baud rate max	460.8 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Parità	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Bit di stop	1, 1.5, 2
	Protocolli supportati	RS-232
Connettore/i	Connettore A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connettore B	RJ-45
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server? 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
		Mac OS? da 10.6 a 10.15
		Linux da 2.4.31 a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione	Bus Powered

incluso

Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Diametro filo	28 AWG
	Tipo enclosure	Plastic
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
	Larghezza prodotto	0.9 in [23.400 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [10.900 mm]
	Peso prodotto	1.4 oz [40.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	6.7 in [1.7 cm]
	Package Width	5.6 in [1.4 cm]
	Package Height	1.2 in [30.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [98.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo rollover USB a RJ45
	Incluso nella confezione	guida di avvio rapido

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

