

Cavo per Console CISCO USB - USB a RJ45 da 1,8 m

ID prodotto: ICUSBROLLOVR



Questo cavo per console USB Cisco offre una connessione affidabile dal computer desktop o laptop alle apparecchiature di rete dotate di porta per console.

Connessione diretta dalla porta USB 2.0 sul computer o sul laptop alla porta per console RJ45 su router, server firewall o switch. Questo cavo rollover Cisco è compatibile con la maggior parte dei router, tra cui Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, e offre una facile connessione per la programmazione delle apparecchiature di rete da computer Windows, Mac o Linux.

Sapientemente progettato e realizzato con materiali di altissima qualità, questo cavo USB a Ethernet garantisce la massima affidabilità, grazie alla velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps. Inoltre, garantisce una connessione affidabile e priva di problemi senza la necessità di adattatori aggiuntivi o alimentazione esterna.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di un terminale alla porta per console del router
- Configurazione delle apparecchiature di rete tramite la porta USB del computer desktop o laptop
- Collegamento di computer laptop a router, server o firewall compatibili

Caratteristiche

- Collegamento diretto di computer desktop o laptop dotati di USB alla console del router, senza adattatore
- Supporto di connessioni a dispositivi di rete che dispongono di una porta per console
- Massima compatibilità con i router Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®
- Supporto della connessione USB diretta alla console senza adattatori aggiuntivi
- Realizzato con materiali di elevata qualità, supporta velocità di trasferimento fino a 460 Kbps

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
Standard del settore	USB 1.1/2.0, RS-232
ID chipset	Prolific - PL2303GC

Prestazioni

Baud rate max	460,8 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Parità	Odd, Even, Mark, Space, or None

Bit di stop	1, 1.5, 2
Protocolli supportati	RS-232

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.31 e versioni successive Solo Versioni LTS
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
-----------------------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità	20~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	6.0 ft [1.8 m]
Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [40.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [100.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo rollover USB a RJ45
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.