

1.8 m Cisco USB console kabel - USB naar RJ45

Productcode: ICUSBROLLOVR




Deze Cisco USB consolekabel biedt een betrouwbaar aansluiting van uw desktop of laptop op netwerkkapapparaat met een consolepoort.

Maak een directe verbinding tussen de USB 2.0 poort van uw computer of laptop en de RJ45 consolepoort van uw router, server, firewall of switch. Deze Cisco rollover kabel is compatibel met de meeste routers, waaronder Cisco, Juniper, Ubiquiti of TP-Link, zodat u eenvoudig verbinding kunt maken voor de programmering van uw netwerkkapapparaat vanaf uw Windows, Mac of Linux computer.

Door experts ontworpen en gemaakt van alleen de beste materialen, biedt deze USB naar Ethernet kabel maximale betrouwbaarheid en ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 460 Kbps. Hij biedt een betrouwbare en probleemloze verbinding zonder dat extra adapters of externe voeding noodzakelijk zijn.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een computer terminal aan op een router consolepoort
- Configureer uw netwerkapparatuur via de USB poort van uw laptop of desktop
- Sluit laptops aan op compatibele routers, servers of firewalls

Eigenschappen

- Sluit een met USB uitgerust laptop of desktop direct aan op een router console, zonder dat een adapter nodig is
- Ondersteunt verbindingen met netwerkapparaten met een consolepoort
- Maximale compatibiliteit met Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® of TP-Link® routers
- Ondersteunt een directe USB consoleverbinding, zonder dat aanvullende adapters nodig zijn
- Gemaakt van hoogwaardige materialen en ondersteuning van overdrachtssnelheden tot 460 Kbps

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0, RS-232
Chipsetcode	Prolific - PL2303GC

Prestaties

Max. baudrate	460,8 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None

	Stopbits	1, 1.5, 2
	Ondersteunde protocollen	RS-232
Connector(en)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Connector B	1 - RJ-45
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 t/m 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
		Linux 2.4.31 en hoger - Alleen LTS Versies
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Voeding	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Draaddikte	28 AWG
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]

Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.9 in [2.3 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
Breedte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - USB naar RJ45 rollover kabel
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.