

1,8 m Cisco USB-konsolkabel - USB till RJ45

Produkt ID: ICUSBROLLOVR




Denna Cisco USB-konsolkabel erbjuder en pålitlig anslutning från din stationära eller bärbara dator till nätverksutrustning som har en konsolport.

Skapa en direktanslutning från USB 2.0-porten på din stationära eller bärbara dator till RJ45-konsolporten på din router, server, brandvägg eller switch. Denna Cisco rollover-kabel är kompatibel med de flesta routrar, inklusive Cisco, Juniper, Ubiquiti eller TP-Link, vilket ger en enkel anslutning för programmering av nätverksutrustning från din Windows-, Mac- eller Linux-dator.

Proffsigt designad och konstruerad endast med material av högsta kvalitet. Denna USB till Ethernet-kabel ger maximal tillförlitlighet och stöder dataöverföringshastigheter på upp till 460 kbps. Den ger också en tillförlitlig och problemfri anslutning utan att behöva ytterligare adapttrar eller extern ström.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en datorterminal till en konsolport på en router
- Konfigurera din nätverksutrustning via USB-porten på din bärbara eller stationära dator
- Anslut bärbara datorer till kompatibla routrar, servrar och brandväggar

Funktioner

- Anslut en USB-utrustad bärbar eller stationär dator till en routerkonsol utan att behöva en adapter
- Stöder anslutningar till nätverksenheter som har en konsolport
- Maximal kompatibilitet med Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® eller TP-Link® routrar
- Stöder en direkt USB-konsolanslutning, utan extra adapterar
- Konstruerad av högkvalitativa material, stöder överföringshastigheter på upp till 460 kbps

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapterar
Industristandarder	USB 1.1/2.0, RS-232
Chipset-ID	Prolific - PL2303GC

Prestanda

Maximal överföringshastighet	460.8 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Paritet	Odd, Even, Mark, Space, or None

	Stoppbitar	1, 1.5, 2
	Stödda protokoll	RS-232
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Connector B	1 - RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux 2.4.31 and up - LTS Versions only
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	En ledig USB 1.1 (eller högre) port
Ström	Strömkälla	Bussdriven
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Tråddimension	28 AWG
	Kabinettyp	Av plast
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktbredd	0.9 in [2.3 cm]

Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets bredd	6.7 in [17.0 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.5 oz [100.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till RJ45 rollover-kabel
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.