

Caja Carcasa de Disco Duro HDD de 2,5" IDE externo USB 2.0 - Plateado Portátil

ID del Producto: IDE2510U2



Este Gabinete Externo para Disco Duro IDE de 2,5 pulgadas a USB 2.0 permite transformar prácticamente cualquier disco duro IDE de 2,5 pulgadas de un ordenador portátil en la mejor solución de almacenamiento portátil. Ideado para almacenar multimedia digital y otras aplicaciones exigentes, el gabinete para disco duro IDE permite aprovechar todo el potencial de su disco duro, conectándolo a un ordenador host a través de USB 2.0 (también es retrocompatible con USB 1.1) con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps. Pensado para brindar una solución verdaderamente portátil, el gabinete está fabricado en aluminio que le confiere durabilidad con bajo peso y un factor de forma pequeño que permite transportarlo fácilmente en un bolsillo o en la bolsa de su ordenador portátil. Además, el gabinete para discos duros SATA USB evita la complicación de tener que estar buscando un tomacorriente al momento de realizar copias de respaldo de sus datos o de cargar sus archivos guardados pues no necesita de una fuente de alimentación externa ya que se alimenta a través de una conexión USB al ordenador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite crear una solución de almacenamiento portátil en forma rápida – ideal para ordenadores

portátiles o netbooks

- Permite ampliar el almacenamiento a cualquier ordenador equipado con USB
- Permite realizar copias de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo
- Permite recuperar información del disco de un ordenador antiguo, o convertir un disco sin usar en un espacio extra de almacenamiento

Características

- Fabricado en aluminio, durable y liviano
- Compatible con la interfaz USB 2.0, con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- LED de Encendido/Actividad
- Compatible con unidades PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
- Soporta discos duros IDE con factor de forma de 2,5 pulgadas
- Alimentado directamente desde los puertos USB
- Diseño compacto, portátil
- Incluye una funda protectora

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 2.0
Tipo de Bus	USB 2.0
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	IDE (ATA)
Instalación de la Unidad	Fijo
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL811E

Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps
	Compatibilidad con UASP	No
	RAID	No
	Capacidad Máxima de la Unidad	160GB @ 5400 RPM
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Mini B (5 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Verde: Encendido / Rojo: Actividad de la Unidad
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
	Tensión de Entrada	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR 0~90%
Características Físicas		
	Color	Plata
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Altura Máxima de la Unidad	0.4 in [9.5 mm]

Longitud del Producto	4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
Peso del Producto	2.2 oz [62.1 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	2.0 in [50 mm]
Altura de la Caja	5.3 in [13.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 lb [0.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete IDE 2,5"
	1 - Cable Y USB 2.0
	1 - Funda Protectora
	1 - Kit de Tornillos
	1 - Mini Destornillador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.