

2,5 inch Zilver USB 2.0 naar IDE Externe Harde Schijf Behuizing

Productcode: IDE2510U2



Met deze USB 2.0 naar IDE 2,5 inch Externe Harde Schijf Behuizing maakt u van vrijwel elke 2,5 inch IDE harde schijf het perfecte draagbare opslagmedium. De IDE harde schijf-behuizing is ideaal voor het opslaan van multimediate bestanden en andere veeleisende toepassingen – op deze manier haalt u het meeste uit uw harde schijf. Het kan op een computer worden aangesloten via USB 2.0 (of eventueel USB 1.1) voor maximale overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s. De behuizing is uitgevoerd in duurzaam aluminium met een compact en licht ontwerp en is een echt draagbare oplossing dat perfect past in uw zak of notebooktas wanneer het niet in gebruik is. Om u de moeite van het zoeken naar een stopcontact te besparen, net wanneer u een back-up wilt maken van uw gegevens of uw opgeslagen bestanden wilt laden, heeft de behuizing geen externe voeding nodig – het wordt gevoed via de USB-poort van de aangesloten computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Snelle en uiterst draagbare externe opslag voor laptops of netbooks
- Extra opslag voor elk computersysteem voorzien van USB
- Maak een back-up van uw gegevens op een extern opslagapparaat
- Zet gegevens over vanuit uw oude laptopschijf of zet een ongebruikte schijf om in extra externe opslagruimte

Eigenschappen

- Lichte, duurzame aluminium constructie
- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- LED voor voeding / activiteit
- Compatibel met PATA (IDE) harde schijven van 66/100/133 MB/s
- Ondersteunt 2,5 inch IDE harde schijven
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poorten
- Compact, draagbaar ontwerp
- Inclusief beschermende draagtas

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Bus type	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	IDE (ATA)
Schijfinstallatie	Vast
Chipsetcode	Genesys Logic - GL811E

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	160GB @ 5400 RPM

Connector(en)



	Type connector(en)	USB Mini-B (5-polig)
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Groen: Power / Rood: Schijfactiviteit
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
	Ingangsspanning	5 DC
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Type behuizing	Aluminium
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	3.0 in [75 mm]
	Hoogte product	0.4 in [10 mm]
	Gewicht product	2.2 oz [62.1 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	2.0 in [50 mm]
	Package Height	5.3 in [13.4 cm]
	Verzendgewicht	8.5 oz [240 g]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch IDE-behuizing
	USB 2.0 Y-adapter
	Beschermhoes
	Set schroeven
	Mini-schroevendraaier
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

