

## 2,5" silver USB 2.0 till IDE-hårddiskabinett

Produkt ID: IDE2510U2



Detta USB 2.0 till IDE 2,5" kabinet för extern hårddisk låter dig förvandla i stort sett vilken 2,5" IDE-hårddisk som helst till en perfekt portabel lagringslösning.

Kabinettet för IDE-hårddiskar är idealiskt för lagring av digital multimedia och andra krävande applikationer och låter dig få ut det mesta av din hårddisk och ansluta till en värddator med USB 2.0 (även bakåtkompatibelt med USB 1.1) för maximal dataöverföringshastighet på upp till 480 Mbps.

Kabinettet är i sanning en portabel lösning med lätt men hållbar konstruktion i aluminium och en liten formfaktor som passar perfekt i fickan eller datorväskan när det inte används. Kabinettet behöver ingen extern strömkälla eftersom det får ström genom USB-anslutningen till värddatorn så du slipper leta upp ett eluttag när du vill göra en säkerhetskopiering av din data eller läsa in sparade filer.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Skapa en snabb och ultraportabel extern förvaring till bärbara datorer
- Tilläggförvaring till ett USB-aktiverat datorsystem
- Gör en säkerhetskopiering till en extern lagringsenhet
- Hämta data från en gammal bärbar dators hårddisk eller gör om den oanvända enheten till ett extra externt lagringsutrymme

## Funktioner

- Lätt, hållbar konstruktion av aluminium
- USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Ström/aktivitet LED
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-enheter
- Stöder 2,5" formfaktor IDE-hårddiskar
- Strömförses direkt från USB-portar
- Kompakt, portabel design
- En skyddande bärpåse medföljer

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	IDE (ATA)
Enhetsinstallation	Fixerad
Chipset-ID	Genesys Logic - GL811E

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	480 Mbps
UASP-stöd	Nej
RAID	Nej
Maximal	160 GB vid 5400 RPM



enhetskapacitet

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) USB Mini-B (5-stifts)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

---

Indikatorer

LED-indikatorer Grön: Ström / Röd: Enhet aktivitet

---

Ström

Power Source Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)

Inspänning 5 DC

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 0~90 % RH

---

Utseende

Färg Silver

Kabinetttyp Aluminium

Maximal enhetshöjd 0.4 in [9.5 mm]

Produktlängd 4.7 in [12 cm]

Produktbredd 3.0 in [75 mm]

Produkt höjd 0.4 in [10 mm]

Produktvikt 2.2 oz [62.1 g]

---

Förpackning

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 2.0 in [50 mm]

Package Height 5.3 in [13.4 cm]



Fraktvikt  
(förpackning) 8.5 oz [240 g]

---

Vad det är i  
lådan

Ingår i paketet	2,5" IDE-kabinett
	USB 2.0 Y-kabel
	Skyddsfodral
	Skrivsats
	Miniskruvmejsel
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

