


40/44-stifts IDE till Compact Flash SSD-adapter

Produkt ID: IDE2CF



Denna IDE till Compact Flash SSD-kortadapter låter dig konvertera ett enda Compact Flash-kort (CF typ I/II) eller MicroDrive till en startbar IDE solid state-enhet - ett enkelt och bekvämt sätt att ersätta en IDE-hårddisk.

Kortadaptern gör det enkelt att bygga en egen SSD (kräver CF-kort eller MicroDrive) och låter dig utnyttja fördelarna av lagringskapaciteten med solid state. Eftersom en SSD inte har några rörliga delar är den idealisk till arbetsmiljöer som vill ha en SSD:s nyckelegenskaper - låg strömförbrukning, ljudlös, stöttålig, snabb åtkomsttid och låga drifttemperaturer som ger svalare och tystare lagring än en vanlig hårddisk. Solid state-enheter är dessutom mindre känsliga mot atmosfäriska störningar (t.ex. dammpartiklar, väderomslag m.m.) och garanterar sömlös prestanda oavsett miljö.

Adaptern är utrustad med både en 40 stifts IDE-kanal (3,5" stationär HDD) och en 44 stifts IDE-kanal (2,5" minidator-HDD). Detta unika multigränssnittskort låter adaptern användas i chassin med såväl vanlig som liten formfaktor och är en perfekt lösning för inbäddade system.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd ett litet Compact Flash-kort istället för en IDE-hårddisk för små inbäddade lösningar
- Använd ett solid state Compact Flash-kort istället för en mekanisk hårddisk för bättre hållbarhet
- Minska systemets ljud och värme med ett Compact Flash-kort istället för en traditionell hårddisk

Funktioner

- Stöder Ultra DMA-läge
- Kompatibel med Compact Flash Type I, Typen II och Micro-enheter
- LED-indikatorer för ström, aktivitet och kortdetektion
- Stöder 40 och 44 stifts IDE-gränssnitt
- Konfigurerbara IDE-bygelinställningar för master- eller slaveläge

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
RAID	Nej
Minnesmediatyp	Compact Flash I Compact Flash II IBM Micro-enhet

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	IDE (40-stifts, EIDE/PATA) CompactFlash-plats (50-stifts) IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/ krav

System- och kabelkrav	40 och 44 stifts IDE-gränssnitt
-----------------------	---------------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Röd - Ström Grön - Aktivitet Gul - Kort närvarande
-----------------	--



Miljö

Drifttemperatur	0°C to +50°C (32°F to +122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to +70°C (14°F to +158°F)
Luftfuktighet	75% RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	2.8 in [70 mm]
Produktbredd	2.5 in [63 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13 mm]
Produktvikt	0.7 oz [21 g]

Förpackning

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 oz [72 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	IDE till Compact Flash-adapter Instruktionsbok
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

