


## Convertidor Adaptador Bidireccional IDE ATA de 40 pines a SATA

ID del Producto: IDE2SAT25



Este adaptador IDE aSATA permite convertir un conector IDE de 40 pines en un conector SATA, posibilitando la conexión de una unidad SATA (SATA, SATA II/SATA 300) de 2.5 o 3.5 pulgadas en vez de una unidad IDE.

El Adaptador IDE a SATA se puede instalar en cualquier gabinete ya que requiere de un espacio mínimo sin entorpecer el flujo de aire.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos SATA más modernos a placas base IDE más antiguas
- Permite reemplazar un disco duro IDE antiguo por uno SATA nuevo
- Una opción ideal para sistemas de factor de forma pequeño que no disponen de espacio suficiente para adaptadores/convertidores

### Características

- Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA y con Ultra ATA-133
- Factor de forma compacto
- No requiere controladores ni software

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20330

---

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133 Mbps
RAID	No

---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	IDE (40 pines, EIDE/PATA)
	SATA (7 pines, datos)
	SP4 (4 pines, Small Drive Power)

---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Características Físicas

Color	Azul
Longitud del Producto	3.2 in [80.4 mm]
Ancho del Producto	1.2 in [30.5 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10.6 mm]
Peso del Producto	0.4 oz [12.2 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]



Altura de la Caja 1.2 in [31.0 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [99.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador IDE a SATA
	Cable Y (LP4 a LP4 + SP4)
	Cable SATA
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

