Adaptador Conversor IDE a SATA para Disco Duro o Unidad Óptica - Convertidor PATA de 40 Pines a HDD o SSD de 2,5 Pulgadas

ID del Producto: IDE2SAT2

El adaptador IDE2SAT2 IDE de 40 pines a SATA le permite conectar una unidad SATA I/II/III a un puerto de placa base IDE/ATA 33/66/100/133 disponible - una solución rentable que le permite añadir unidades SATA más recientes y conservar su placa base actual.

El adaptador IDE/SATA ofrece una solución rentable para salvar la distancia entre una Unidad SATA más reciente de 2,5"/3,5"/5,25" y el puerto IDE más antiguo de la placa base. El IDE2SAT2 también es compatible con unidades de disco óptico (ODD), lo que le permite añadir unidades Blu-ray, DVD o CD-ROM a una placa base IDE antigua.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Solución interna para la conexión de discos duros SATA a una placa madre que soporte la interfaz IDE

• Ideal para placas madre de generación anterior que no soportan SATA

Características

• CONFIGURACIÓN CONVENIENTE: Este adaptador IDE a SATA permite la conectividad SATA en placas base IDE antiguas, y es una solución de hardware completa que no requiere controladores ni software adicionales - Funciona con cualquier sistema operativo

• AÑADIR CONECTIVIDAD SATA: Este conversor IDE SATA es una solución rentable para conectar discos duros SATA o unidades ópticas a sistemas IDE de legado, sin necesidad de tarjetas controladoras - Incluye cable de alimentación interno LP4 a SP4

• AMPLIA COMPATIBILIDAD: Admite unidades SATA de 2,5/3,5/5,25 pulgadas - Dispone de soporte ODD (unidad de disco óptico) para unidades Blu-ray, DVD o CD-ROM - Cumple con la versión 1.0 de SATA y admite SATA I/II/III - Compatible con IDE/ATA 33/66/100/133

• LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este adaptador IDE a SATA para placa base está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Interfaz	IDE
	Cantidad de Unidades	1
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	ID del Conjunto de Chips	Marvell - 88SA8052
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133MB/seg
	RAID	No
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)
		1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)
		1 - Combinación de alimentación y datos por SATA

		(7+15 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un controlador IDE y un cable ATA (not incluidos).
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	5V DC / 12V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Humedad	HR 15~90%
Características Físicas		
	Color	Rojo
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	3.0 in [75.5 mm]
	Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	1.0 oz [29 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]

	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.3 oz [94.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a SATA
		1 - Cable de Alimentación Molex LP4 a SP4
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.