


Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

N° de produit: IDE2SAT2



L'adaptateur IDE2SAT2 IDE 40 broches vers SATA vous permet de connecter un disque SATA I/II/III au port IDE/ATA 33/66/100/133 disponible de la carte mère. Voici une solution économique pour ajouter de nouveaux disques SATA et conserver votre carte mère existante.

L'adaptateur IDE/SATA représente une solution économique pour combler l'écart entre un disque SATA 2,5/3,5/5,25 pouces récent et le port IDE d'une carte mère plus ancienne. L'adaptateur IDE2SAT2 prend également en charge les lecteurs de disque optique, vous permettant d'ajouter des disques Blu-ray, DVD, ou CD-ROM à une ancienne carte mère IDE.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution interne pour la connexion de votre disque dur SATA à une carte mère prenant en charge une interface IDE
- Solution idéale pour les anciennes cartes mère qui ne prennent pas en charge la norme SATA

Spécifications techniques

- **INSTALLATION FACILE** : Cet adaptateur IDE vers SATA permet la connectivité SATA sur les anciennes cartes mères IDE, et constitue une solution matérielle complète qui ne nécessite pas de pilotes ou de logiciels supplémentaires ; Fonctionne avec tous les OS
- **AJOUTEZ LA CONNECTIVITÉ SATA** : Ce convertisseur IDE SATA est une solution rentable pour connecter des disques durs ou des lecteurs optiques SATA à des systèmes IDE existants, sans cartes de contrôle ; Comprend un câble d'alimentation interne LP4 à SP4
- **COMPATIBILITÉ ÉTENDUE** : Prise en charge des lecteurs SATA 2,5/3,5/5,25" ; Prise en charge ODD (Optical Disk Drive) pour les lecteurs Blu-ray, DVD ou CD-ROM ; Conforme à SATA version 1.0 et prend en charge SATA I/II/III ; Compatible IDE/ATA 33/66/100/133
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur IDE vers SATA pour carte mère est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	IDE
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in & 3.5in
Disques compatibles	SATA
ID du chipset	Marvell - 88SA8052

Performance

Vitesse max. de transfert de données	133 Mbit/s
RAID	Non
MTBF	703 614 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA)
	1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15)

broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Contrôleur IDE et câble ATA (non inclus).
---	---

Alimentation

Tension d'entrée	5V DC / 12V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 15~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.0 in [75.5 mm]
Largeur du produit	0.8 in [2 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Poids du produit	1.0 oz [29 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]

Largeur du Paquet	5.6 in [14.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	2.8 oz [80.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur IDE vers SATA
	1 - Câble d'alimentation LP4 Molex vers SP4
	1 - Manuel d'instruction

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis