Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

ID prodotto: IDE2SAT2

L'adattatore IDE2SAT2 40 pin da IDE a SATA consente di collegare un'unità SATA I/II/III alla porta di una scheda madre IDE/ATA 33/66/100/133 disponibile - una soluzione conveniente che permette di aggiungere unità SATA più recenti, mantenendo la scheda madre esistente.

L'adattatore IDE/SATA offre una soluzione economica per colmare il divario di compatibilità tra le nuove unità SATA 2,5"/3,5"/5,25" e le porte di schede madri IDE meno recenti. L'IDE2SAT2 comprende anche il supporto per ODD (Unità disco ottico), consentendo di aggiungere unità Blu-ray, DVD o CD-ROM ad una scheda madre meno recente.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Una soluzione interna per il collegamento di un disco rigido SATA a una scheda madre con supporto dell'interfaccia IDE.

• Ideale per l'utilizzo con schede madre meno recenti che non supportano SATA.

Caratteristiche

• IMPOSTAZIONE FACILE: Questo adattatore da IDE a SATA consente la connettività SATA sulle vecchie schede madri IDE ed è una soluzione hardware completa che non richiede driver o software aggiuntivi. Compatibile con qualsiasi sistema operativo

• AGGIUNGI CONNETTIVITÀ SATA: Questo convertitore da IDE a SATA è una soluzione economica per collegare dischi rigidi o unità ottiche SATA a sistemi IDE tradizionali, non richiede schede aggiuntive, Include un cavo di alimentazione interno da LP4 a SP4

• COMPATIBILITÀ: Supporta unità SATA da 2,5/3,5/5,25" - Dispone di supporto ODD (Optical Disk Drive) per unità Blu-ray, DVD o CD-ROM è conforme alla versione SATA 1.0 e supporta SATA I/II/III, compatibile con IDE/ATA 33/66/100/133

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo adattatore da IDE a SATA per schede madri è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Interfaccia	IDE
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	Tipo unità	SATA
	ID chipset	Marvell - 88SA8052
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	133 MB/sec
	RAID	No
	MTBF	703.614 ore
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA)
		1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
		1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)

Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Controller IDE e cavo ATA (non inclusi).
Alimentazione		
	Tensione ingresso	5V DC / 12V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Umidità	15~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Rosso
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	3.0 in [75.5 mm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso prodotto	1.0 oz [29 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]

	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [80.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore IDE a SATA
		1 - Cavo di alimentazione LP4 Molex a SP4
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.