


2,5 inch en 3,5 inch 40-Pin Mannelijk IDE naar SATA Adapter Converter

Productcode: IDE2SAT



Met deze IDE/ATAPI naar SATA adapter kunt u een SATA-schijf aansluiten op een moederbord via een IDE/ATA 33/66/100/133-poort.

De IDE/SATA-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing voor het overbruggen van de kloof tussen een nieuwere SATA-schijf en een ouder moederbord, zodat u nieuwere SATA-schijven kunt aansluiten op een oudere IDE-poort en zo het moederbord niet hoeft te upgraden alleen vanwege een gebrek aan schijfcompatibiliteit.

De IDE-naar-SATA-adapter kan worden aangesloten via een eenvoudige plug-and-play installatie en bespaart u zo tijd en moeite. De adapter wordt geleverd met een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een interne oplossing voor het aansluiten van uw SATA harde schijf op een moederbord met IDE-interface.

- Ideaal voor gebruik met oudere moederborden die geen SATA ondersteunen.

Eigenschappen

- Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/ATA-moederbord of controllerkaart
- Complete hardware-oplossing; geen software nodig
- Ondersteuning voor 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
- Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
- Voldoet aan de Ultra ATA 133-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Interface	IDE
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	Marvell - 88SA8052

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	133MB/sec
RAID	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

	Systeem- en kabelvereisten	IDE-controller en ATA-kabel (niet meegeleverd).
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Vochtigheid	15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Type behuizing	Staal en kunststof
	Lengte product	3.0 in [75.5 mm]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
	Gewicht product	0.5 oz [15.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.6 in [21.8 cm]
	Package Width	6.2 in [15.8 cm]
	Package Height	1.9 in [47.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - IDE naar SATA Adapter
		1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.