

HDMI KVM Receiver Over IP Network voor IH2006 Product Series, 4K 60Hz, Zonder Drivers, AVoIP, Inclusief Montagekit, Enkel Onvanger

Productcode: IH2006-KVM-RX



De AVoIP KVM ontvanger biedt remote toegang tot computers via een bestaand TCP/IP netwerk met behulp van een toetsenbord, muis en 4K 60Hz HDMI monitor in combinatie met een compatibele zender. Ideaal om systemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en fysieke schade.

Het plug-and-play ontwerp vereist geen drivers of software en is compatibel met alle gangbare besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux, evenals met toonaangevende hardwareplatforms zoals Intel, AMD, Snapdragon/ARM en Apple Silicon.

Breid uw opstelling eenvoudig uit naar een one-to-many configuratie door meerdere ontvangers toe te voegen, zodat u eenvoudig kunt meegroeien met uw bedrijfsbehoeften en beschikt over een flexibel en toekomstbestendig systeem voor IP-video- of KVM-distributie.

Elke ontvanger beschikt over een duurzame metalen behuizing met montagekits voor wandmontage of installatie onder een bureau, evenals rubberen voetjes voor stabiliteit op het bureau. Bovendien zorgen de RS232 en 3,5mm audio passthrough poorten voor seriële en audio-uitbreiding.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beperk de behoefte aan fysieke toegang tot een computer of server voor betere beveiliging en efficiëntie
- Garandeert veilige, high-performance verbindingen tussen workstations en studioapparatuur
- Geeft operators de mogelijkheid om kritieke systemen te beheren vanuit een veilige of meer geschikte locatie

Eigenschappen

- **AVoIP KVM ONTVANGER:** Gebruik in combinatie met een IH2006 zender (apart verkrijgbaar) om op afstand toegang te krijgen tot een computer via een TCP/IP-netwerk en deze met een toetsenbord, muis en 4K 60Hz HDMI-monitor te bedienen
- **SCHAALBARE UITBREIDING:** Breid uw opstelling eenvoudig uit naar een one-to-many configuratie door meerdere ontvangers toe te voegen, zodat u eenvoudig kunt meegroeien met uw bedrijfsbehoeften en beschikt over een flexibele en toekomstbestendige oplossing
- **GEEEN DRIVERS OF SOFTWARE:** Gebruiksklaar zonder configuratie; Compatibel met elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS en Linux, en alle hardwareplatforms zoals Intel, AMD, Snapdragon/ARM en Apple Silicon
- **AUDIO & SERIËLE UITBREIDING:** Dankzij de driedraads RS232-poort voor seriële uitbreiding en de 3,5 mm audio passthrough poort kunnen audio- en besturingssignalen eenvoudig over het netwerk worden verzonden
- **VEILIGE & FLEXIBELE INSTALLATIE:** Duurzame metalen behuizing met meegeleverde montagekits voor wandmontage of installatie onder een bureau; Rubberen voetjes voorkomen wegglijden bij gebruik op het bureau; Ideaal voor industriële en professionele omgevingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Rack-monteerbaar	Nee

	Inclusief kabels	Nee
Prestaties		
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
	Video Revision	HDMI 2.0
	IP-controle	Ja
	Hot-Key Selection	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 60Hz
	Audiospecificaties	HDMI - 2 Channel Audio
	Poortselectie-ondersteuning	Niet van toepassing
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A
		1 - Aansluitblok (3 draden)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		1 - RJ-45
		1 - HDMI
	Andere aansluiting(en)	1 - USB Micro-B (5-polig)
Software		
	Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power LED:
		Vast Blauw: Geeft aan dat het apparaat stroom ontvangt
		1 - Sync LED:
		Uit: Zender en ontvanger hebben geen verbinding tot stand gebracht
		Langzaam Knipperend Oranje: Zender en ontvanger zijn

verbonden via Gigabit Ethernet maar er wordt geen video verzonden

Snel Knipperend Oranje: Zender en ontvanger zijn verbonden via 100Mbps Ethernet maar er wordt geen video verzonden

Vast Oranje: Video wordt verzonden

1 - KVM LED:

Knipperend: KVM data wordt verzonden

Vast: Computer en USB-poort zijn aangesloten

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	10W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.2 in [106 mm]
Breedte product	4.1 in [103 mm]

Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Gewicht product	10.4 oz [294 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Breedte Verpakking	7.8 in [19.9 cm]
Hoogte Verpakking	3.1 in [8.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - IP KVM Receiver
	1 - Set rubberen voetjes
	1 - RS-232 Aansluitklemmen
	1 - Montage materiaal
	1 - Universele voedingsadapter (NA/GB/EU/ANZ)

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.