

12V DC 1,5A Universele voedingsadapter

Productcode: IM12D1500P



De IM12D1500P universele voedingsadapter (12 V DC, 1,5 A) kan worden gebruikt als een vervangende of reserve wisselstroomadapter voor vele van uw producten, inclusief , , en . Zie het gedeelte Accessoires voor dit product voor een volledige lijst met compatibele producten.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

Voeding

Garantiebeleid	2 Years
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC

Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	4.5 ft [1.4 m]
Lengte product	2.8 in [70 mm]
Breedte product	2.0 in [50 mm]
Hoogte product	1.6 in [40 mm]
Gewicht product	5.6 oz [159 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]
Package Height	2.2 in [57 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.1 oz [200 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Universele voedingsadapter (US/EU/GB)
-------------	---------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

