

Acoplador RJ45 - Acoplador UTP - Acoplador de Cable de Red - Conector sin Blindar T568 - Cat6 - Hembra a Hembra - Extensión de Cableado de Red RJ45 sin Blindaje

ID del Producto: IN-CAT6-COUPLER-U1



Conecte dos cables Cat 6 para ampliar una conexión de red utilizando este acoplador en línea RJ45. El acoplador Ethernet hembra a hembra mantiene una integridad de señal óptima a la vez que consigue una baja pérdida de inserción que supera los estándares del sector.

El Acoplador Cat6 facilita velocidades de 10Gbps, 1Gbps y 10/100 y es compatible con los estándares de red comunes, incluyendo 10/100/1000BASE-T, y protocolos avanzados como 2.5GBASE-T/5GBASE-T

El acoplador RJ45 cuenta con una carcasa de policarbonato duradera y contactos RJ45 de bronce fosforoso chapados en oro para un rendimiento y una fiabilidad duradera.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Une dos cables Cat6 para ampliar una conexión de red

## Características

- ACOPLADOR CAT6: Presenta un diseño compacto con configuración TIA/EIA-568-B directa - Conecta

dos cables Ethernet Cat6 sin problemas en espacios reducidos - Ideal para uso en oficinas, configuraciones de servidores y redes domésticas

- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** Acoplador Ethernet Cat6 con carcasa de policarbonato duradero que mejora la protección contra el desgaste en entornos difíciles - Contactos RJ45 hembra de bronce fosforado para mejorar la conductividad y la resistencia a la corrosión
- **TRANSMISIÓN DE DATOS FIABLE:** Admite 10 Gbps, 1 Gbps y 10/100 con PoE para velocidades de transferencia versátiles y fiables entre dispositivos - El margen de pérdida de inserción de 35,4 dB con 17,5 dB de margen supera los estándares TIA-568-C.2
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con cables Cat 6 y Cat 5/5e, redes 10/100/1000 y 2.5G/5G/10G - Estándares compatibles: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2.5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 Activo/Pasivo, TR-4, 100VG-AnyLan
- **INSTALACIÓN RÁPIDA:** Diseño plug-and-play que no requiere herramientas para una instalación rápida - No requiere software ni configuración adicional - Este acoplador RJ45 Cat6 está disponible en un paquete de 5 unidades (IN-CAT6-COUPLET-U5)

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Puertos	2
Cantidad de Conductores	8P8C
Estándares Industriales	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T

---

#### Rendimiento

MTBF	Probado con 750 ciclos de acoplamiento a un conector
------	--

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

---

#### Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humedad 15%-65%

---

Características Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete Polycarbonate

Longitud del Producto 1.2 in [3.0 cm]

Ancho del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 0.1 oz [4 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 2.2 in [5.5 cm]

Ancho de la Caja 3.6 in [9.1 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.3 oz [8.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Acoplador Modular RJ45 sin Blindaje

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.