

Accoppiatore RJ45, accoppiatore Ethernet Cat6 in linea, connettore femmina a femmina (F/F) T568B, estensione cavo Ethernet non schermato

ID prodotto: IN-CAT6-COUPLER-U1



Collega due cavi Cat 6 per estendere una connessione di rete utilizzando questo accoppiatore in linea RJ45. L'accoppiatore Ethernet femmina-femmina mantiene un'integrità ottimale del segnale, ottenendo una bassa perdita di inserzione che supera gli standard del settore.

L'accoppiatore Cat6 supporta le velocità 10Gbps, 1Gbps e 10/100 ed è compatibile con gli standard di rete più comuni, tra cui 10/100/1000BASE-T, e con i protocolli avanzati come 2,5GBASE-T/5GBASE-T

L'accoppiatore RJ45 presenta un alloggiamento in policarbonato resistente e contatti RJ45 in bronzo fosforoso placcati in oro, per prestazioni e affidabilità stabili e durature.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Unisce due cavi Cat6 per estendere una connessione di rete

Caratteristiche

- ACCOPPIATORE CAT6 IN LINEA: l'accoppiatore RJ45 ha un design compatto con configurazione TIA/EIA-568-B a passaggio diretto. Collega due cavi Ethernet Cat6 senza problemi in spazi ristretti.

Ideale per l'ufficio, le configurazioni server e reti domestiche

- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** accoppiatore Ethernet Cat6 con alloggiamento in policarbonato resistente per una maggiore protezione dall'usura in ambienti ostili. I contatti RJ45 (F) sono in bronzo fosforoso per una maggiore condutività e resistenza alla corrosione
- **TRASMISSIONE DATI AFFIDABILE:** supporta le velocità 10Gbps, 1Gbps e 10/100 Ethernet con PoE per velocità di trasferimento affidabili tra i dispositivi. Il margine di perdita di inserzione di 35,4 dB con 17,5 dB di Headroom supera gli standard TIA-568-C.2
- **COMPATIBILITÀ:** compatibile con cavi Cat 6 e Cat 5/5e, reti 10/100/1000 e 2.5G/5G/10G. Standard compatibili: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2.5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 attivo/passivo, TR-4, 100VG-AnyLan
- **INSTALLAZIONE RAPIDA:** il semplice design plug-and-play non richiede software o attrezzi per un'installazione rapida e senza problemi. Questo accoppiatore modulare Cat6 Inline RJ45 è disponibile in una confezione da 5 pezzi (IN-CAT6-COUPLET-U5)

Hardware

| Norme di garanzia | Lifetime |
|---------------------------|--|
| Active or Passive Adapter | Passivo |
| Porte | 2 |
| Numero di conduttori | 8P8C |
| Standard del settore | IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T |

Prestazioni

| | |
|------|---|
| MTBF | Testato per 750 cicli di accoppiamento del connettore |
|------|---|

Connettore/i

| | |
|--------------|-----------|
| Connettore A | 1 - RJ-45 |
| Connettore B | 1 - RJ-45 |

Ambientale

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Temperatura | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
|-------------|-----------------------------|

d'esercizio

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 15%-65%

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | Bianco |
| Tipo enclosure | Polycarbonate |
| Lunghezza prodotto | 1.2 in [3.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| Altezza prodotto | 0.7 in [1.7 cm] |
| Peso prodotto | 0.1 oz [4 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Lunghezza Confezione | 2.2 in [5.5 cm] |
| Larghezza del Pacco | 3.6 in [9.1 cm] |
| Altezza del Pacco | 0.7 in [1.9 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 0.3 oz [8.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Accoppiatore in linea modulare RJ45 non schermato |
|--------------------------|---|

Informazioni sulla garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | A vita |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.