

RJ45 Coupler, Inline Cat6 Coupler, Female naar Female (F/F) T568B Connector, Ethernetkabel Verlenging zonder Afscherming

Productcode: IN-CAT6-COUPLER-U1



Sluit twee Cat 6 kabels aan om een netwerkverbinding uit te breiden met deze RJ45 Inline Coupler. De female naar female Ethernet coupler garandeert een optimale signaalintegriteit met een laag insertion loss dat de industriestandaarden overtreft.

Het Cat6 Koppelstuk ondersteunt 10Gbps, 1Gbps en 10/100 snelheden en is compatibel met de meest voorkomende netwerkstandaarden, waaronder 10/100/1000BASE-T, en geavanceerde protocollen zoals 2,5GBASE-T/5GBASE-T.

Het RJ45 koppelstuk is uitgerust met een duurzame polycarbonaat behuizing en vergulde fosforbronzen RJ45-contacten voor betrouwbare, langdurige en betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Koppel twee Cat6-kabels om een netwerkverbinding verder uit te breiden

Eigenschappen

- INLINE CAT6 KOPPELSTUK: RJ45 Verlengblokje heeft een compact ontwerp met een standaard

TIA/EIA-568-B-configuratie; Sluit twee Cat6 Ethernet-kabels moeiteloos aan in beperkte ruimtes; Ideaal voor kantoorgebruik, serveropstellingen en thuisnetwerken

- **ROBUUSTE CONSTRUCTIE:** Cat6 Ethernet koppelstuk met duurzame polycarbonaat behuizing voor betere bescherming tegen slijtage in ruwe omgevingen; Female RJ45-contacten gemaakt van fosforbrons voor betere geleiding en corrosiebestendigheid
- **BETROUWBARE DATA TRANSFER:** Ondersteunt 10Gbps, 1Gbps en 10/100 Ethernet-snelheden met PoE voor veelzijdige en betrouwbare transfersnelheden tussen apparaten; Insertion Loss-marge van 35,4dB met 17,5dB Headroom overtreft de TIA-568-C.2 normen
- **COMPATIBILITEIT:** Compatibel met Cat 6 en Cat 5/5e kabels, 10/100/1000 en 2,5G/5G/10G netwerken; Compatibele standaarden: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2,5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 actief/ passief, TR-4, 100VG-AnyLan
- **SNELLE INSTALLATIE:** Eenvoudig plug-and-play ontwerp voor snelle en probleemloze installatie zonder gereedschap; Geen extra software of configuratie vereist; Deze Cat6 Inline RJ45 Coupler is ook verkrijgbaar in een 5-pack (IN-CAT6-COUPLER-U5)

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Poorten	2
Aantal geleiders	8P8C
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Prestaties

MTBF	Getest op 750 connector koppelcycli
------	-------------------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - RJ-45

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	15%-65%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Polycarbonate
Lengte product	1.2 in [3.0 cm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
Gewicht product	0.1 oz [4 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	2.2 in [5.5 cm]
Package Width	3.6 in [9.1 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 oz [8.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - RJ45 Modulaire Unshielded Inline Coupler
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.