

Acoplador RJ45 - Acoplador UTP - Acoplador de Cable de Red - Conector sin Blindar T568B - Cat6 - Hembra a Hembra - Extensión de Cableado de Red RJ45 sin Blindaje - Paquete de 5

ID del Producto: IN-CAT6-COUPLER-U5



El paquete de 5 acopladores RJ45 es una solución práctica para instalaciones múltiples. Conecte dos cables Cat 6 para ampliar una conexión de red. El acoplador Ethernet hembra a hembra mantiene una integridad de señal óptima a la vez que consigue una baja pérdida de inserción que supera los estándares del sector.

El Acoplador Cat6 facilita velocidades de 10Gbps, 1Gbps y 10/100 y es compatible con los estándares de red comunes, incluyendo 10/100/1000BASE-T, y protocolos avanzados como 2.5GBASE-T/5GBASE-T

El acoplador RJ45 cuenta con una carcasa de policarbonato duradera y contactos RJ45 de bronce fosforoso chapados en oro para un rendimiento y una fiabilidad duradera.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Une dos cables Cat6 para ampliar una conexión de red
- El práctico paquete de 5 unidades facilita las instalaciones múltiples

Características

- **CONVENIENTE PAQUETE DE 5:** Diseño compacto con conexiones directas T568B - Paquete de 5 - Ideal para profesionales que gestionan varias configuraciones en oficinas, salas de servidores y redes LAN - Conecta dos cables Cat6 en espacios reducidos
- **CONSTRUCCIÓN SÓLIDA:** Acoplador Ethernet Cat6 con carcasa de policarbonato duradero que mejora la protección contra el desgaste en entornos difíciles - Contactos RJ45 hembra de bronce fosforado para mejorar la conductividad y la resistencia a la corrosión
- **TRANSMISIÓN DE DATOS FIABLE:** Admite 10 Gbps, 1 Gbps y 10/100 con PoE para velocidades de transferencia versátiles y fiables entre dispositivos - El margen de pérdida de inserción de 35,4 dB con 17,5 dB de margen supera los estándares TIA-568-C.2
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con cables Cat 6 y Cat 5/5e, redes 10/100/1000 y 2.5G/5G/10G - Estándares compatibles: 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2.5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 Activo/Pasivo, TR-4, 100VG-AnyLan
- **INSTALACIÓN RÁPIDA:** No requiere herramientas para una instalación rápida y sin complicaciones - No se necesita software ni configuración adicional - Este paquete de 5 acopladores RJ45 está disponible como un único SKU (IN-CAT6-COUPLER-U1)

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Cantidad de Puertos	2
Cantidad de Conductores	8P8C
Estándar de Cableado	TIA/EIA-T568B
Estándares Industriales	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Rendimiento

MTBF	Probado con 750 ciclos de acoplamiento a un conector
------	--

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	15%-65%

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Polycarbonate
Longitud del Producto	1.2 in [3.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.7 in [1.7 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	5
Longitud de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [24.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	5 - Acoplador Modular RJ45 sin Blindaje
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.