

Pack de 5 Coupleurs RJ45, Connecteur Cat6 en Ligne, Adaptateur T568B Femelle à Femelle (F/F) - Raccord/Connecteur RJ45 - Extension de Câble Ethernet non Blindé

Nº de produit: IN-CAT6-COUPLER-U5



Le lot de 5 coupleurs RJ45 constitue une solution pratique pour plusieurs installations. Connectez deux câbles Cat 6 pour étendre une connexion réseau. Le coupleur Ethernet femelle-femelle maintient une intégrité de signal optimale tout en atteignant une perte d'insertion faible qui dépasse les normes de l'industrie.

Le coupleur Cat6 facilite les vitesses de 10 Gbit/s, 1 Gbit/s et 10/100, et est compatible avec les normes courantes de réseau, y compris 10/100/1000BASE-T, et des protocoles avancés tels que 2.5GBASE-T/5GBASE-T.

Le coupleur RJ45 est doté d'un boîtier en polycarbonate durable et de contacts RJ45 en bronze phosphore plaqué or pour des performances fiables et durables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Joindre deux câbles Cat6 pour étendre une connexion réseau
- Le pack de 5 permet de réaliser plusieurs installations en toute simplicité

Spécifications techniques

- **PACK DE 5 PRATIQUE** : Le coupleur présente un design compact avec des broches T568B en ligne droite; Pack de 5, idéal pour les pros de l'IT gérant plusieurs configurations dans les bureaux et les LAN; Connectez 2 câbles Cat6 dans des espaces restreints
- **CONSTRUCTION ROBUSTE** : Le coupleur avec un boîtier durable en polycarbonate améliore la protection contre l'usure; Les contacts RJ45 femelles en bronze phosphoreux plaqués or offrent une conductivité améliorée et une résistance à la corrosion
- **TRANSMISSION DE DONNÉES FIABLE** : Supporte des vitesses de 10Gbps, 1Gbps et 10/100 avec PoE pour des taux de transfert fiables entre les appareils; La marge de perte d'insertion de 35,4dB avec une marge de sécurité de 17,5dB dépasse les normes TIA-568-C.2
- **COMPATIBILITÉ** : Compatible avec les câbles Cat6 et Cat5/5e, les réseaux 10/100/1000 et 2,5G/5G/10G; Normes compatibles : 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T, 2.5GBASE-T/5GBASE-T, ATM-25/ATM-51/ATM-155, TR-16 actif/passif, TR-4, 100VG-AnyLan
- **INSTALLATION RAPIDE** : Le design simple plug-and-play ne nécessite aucun outil pour une configuration rapide; Aucun logiciel ou configuration supplémentaire requis ; Ce pack de 5 coupleurs RJ45 est disponible sous un seul code article (IN-CAT6-COUPLER-U1)

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de ports	2
Nombre de conducteurs	8P8C
Norme de câblage	TIA/EIA-T568B
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T

Performance

MTBF	Testé pour 750 cycles de branchement de connecteurs
------	---

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - RJ-45

Connecteur B 1 - RJ-45

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Humidité 15%-65%

Caractéristiques physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Polycarbonate

Longueur du produit 1.2 in [3.0 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.7 cm]

Poids du produit 0.7 oz [20.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 5

Longueur du Paquet 3.6 in [9.1 cm]

Largeur du Colis 3.5 in [8.9 cm]

Hauteur du Paquet 0.7 in [1.9 cm]

Poids brut 0.8 oz [24.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 5 - Coupleur Modulaire en Ligne RJ45 Non Blindé

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

